




注：未注公差依照公差表

配：螺母(铜镀金)、花齿(铁镀金)、弹垫(铁镀金)

铣单边对平  
 $5.80 \pm 0.1$ 

1/4-36UNS-2A

SMA镀金直母头(母针)  
整体开双窗11牙2.0挡板

要求：

- 1) 成品要100%的电测
- 2) 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
- 3) 导通测试耐压需要在500V以上, 必须进行导通测试
- 4) 连接器为黄铜. 表面镀金, 需要通过48H的盐雾测试
- 5) 所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

公 差	x.	$\pm 0.30$				编 号		料 号
	x.x	$\pm 0.20$				品 名	SMA母头母针11牙&IPEX1 1.13黑色连接线	
	x..x	$\pm 0.10$	ANGULAR $\pm 5^\circ$			型 号	ZKA302105	
图 法				变 更 记 录	日期	变 更 者		
				比 例		绘 图		
					纸 张			
				A4		ZHANG		
				单 位	MM	日 期	2025.12.29	
					版 本			
					A	审 核		
								确 认