

规格 \ 型号	GP-L700-300C		GP-L700-324K	GP-L700-462H	
分辨率	1920×1080		3840×2160		
真实有效像素	200万		830万		
对焦方式	手动对焦		手动对焦	自动对焦	
光学尺寸	1/2"		1/1.7"	1/1.8"	
像元尺寸	3.75 μm x 3.75 μm		1.85 μm x 1.85 μm	2.0x2.0um	
输出方式	HDMI		HDMI+LAN千兆网口		HDMI+USB3.0+WIFI
	各输出接口对应的详细功能介绍				
	① HDMI可连接4K显示器，嵌入式专业图像处理程序，集自动对焦、拍照录制、测量尺寸、图像回显、图像对比等功能于一体，鼠标实时操作。				
	② USB3.0可连接电脑，配套高品专业图像处理软件，软件可进行拍照录制、测量尺寸、景深融合、图像拼接等功能。				
	③ WIFI模块可连接笔记本电脑或手机，通过图像处理软件实时传输图像并拍照存储。				
	④ LAN千兆网口，可连接路由器、交换机或电脑，用于视频图像的网络传输，同网段内的电脑，可同时通过图像处理软件实时传输图像并拍照存储等功能。				
帧率	HDMI：60@1920*1080		HDMI：60@3840*2160		HDMI：60@3840*2160
			LAN网口：20@1920*1080		USB3.0：30@3840*2160 60@1920*1080
					WIFI：30@3840*2160 60@1920*1080
景深合成	/		/	HDMI端+电脑软件端均可实现	
图像拼接	/		/	电脑软件端实现	
测量方式	内置测量系统		内置测量系统+PC端软件测量		
测量精度	0.001mm				
测量单位	mm um mil inch（4种单位可切换）				
测量工具	长度、角度、弧度、圆形、多边形，折线、圆心距、矩形、添加备注、自动寻边、刻度比例尺等多种测量工具				
存储方式	U盘存储		U盘存储+PC端软件存储		
显示语言	中文简体/英文（可切换）				
处理器	采用ARM Cortex A7双核@Max1.3GHz处理器		ARM Cortex A17 四核@Max. 1.4GHz主控处理器		
操作系统	基于Linux3.1高品自主研发的测量系统				
图片命名方式	可自动或手动命名				
观察头	30 倾斜, 铰链式三目观察筒，瞳距调节范围53-75mm				
观察方式	明场/斜照明/简易偏光				
照明系统	★ 落射照明系统,100-240V宽电压,灯丝中心可调,光强连续可调				
机架	① 落射机架。粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2um。卤素灯照明。				
	② 明场反射照明器，带可变孔径光阑，视场光阑，滤色片转换装置。				
	③ 配置黄、蓝、绿滤光片与磨砂玻璃片，反射用，				
移动平台	★ 底座尺寸：300*240mm，载物台面尺寸：185*140mm，行程X*Y：35*30mm。（适用于观察比较高的工件）				
光源	6V30W卤素灯室（反射用）				
简易偏光	推拉式检偏器与起偏器				
电子接口	1XCTV,C接口，不可调焦【可补差价选配CTV 0.5X】				
目镜	大视野平场目镜 WF10X/22mm 2只，单视度可调				
转换器	★ 明场五孔转换器				
金相物镜	★ 无限远平场消色差物镜				
	① PL L5X/0.12 工作距离：26.1 mm 1个；② PL L10X/0.25 工作距离：20.2 mm 1个				
	③ PL L20X/0.40 工作距离：8.80 mm 1个；④ PL L50X/0.70 工作距离：3.68 mm 1个				
	⑤ PL L100X/0.85 工作距离：0.40 mm 0个【标配不含 可选配】				
光学放大倍率	50X、100X、200X、500X 四档可调				
电子放大倍率	约380、760X、1520X、3800X四档可调 【可选配190-1900X】				