



技术参数表 | 型号: 289-557

电缆转换模块; 带有焊针; 孔型连接器; 25极; 适用于配合焊接式的连接器; 垂直安装;
PCB 接线端子, 双排; 固定支架; 2,50 mm²



电气参数

工作电压	≤ 125 VAC/VDC
额定电流	2 A
最大接触电阻	30 mΩ

安全及保护

额定电压	125 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	2
防护类型	IP20
绝缘类型	基本绝缘

接线参数

性能等级	2 / 200次插拔次数
护线板	UNC 4-40螺栓

连接1

连接器	有D-Sub孔型连接器
极数1	25
连接类型	系统
说明(导线截面积)	12 AWG: THHN, THWN
装配方向	垂直

连接2

设计	PCB接线端子(双排)
极数	25
连接类型	现场
连接技术	笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)
万可连接器	万可236系列
单股导线2	0.08 ... 2.5 mm ² / 28 ... 12 AWG
细多股导线2	0.08 ... 2.5 mm ² / 28 ... 12 AWG
剥线长度2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inches

物理数据

厚度	72 mm / 2.835 inches
高度	85 mm / 3.346 inches
距DIN导轨上边缘的深度	34 mm / 1.339 inches

机械参数

安装方式	DIN-35型导轨
外壳设计	固定支架

材料参数

触点材质(连接器)	镍镀金
火灾荷载	0.86 MJ
重量	81.5 g

环境要求

工作环境温度(运行时)	-20 ... +50 °C
存储温度	-40 ... +70 °C
相对湿度	≤ 85 % (无冷凝)

标准和认证

标准/规范	EN 61010-2-201
-------	----------------

商业数据

Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
PU (SPU)	4 (1) 个
包装类型	盒
原产国	DE
GTIN	4045454432683
海关税号	85366990990

Product Classification

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
ECCN	NO US CLASSIFICATION

环保产品合规性

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

认证/证书

般認證 符合性宣告和製造商宣告



认证	标准	证书名称
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

认证	标准	证书名称
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

下载

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-557	↓
--	---

文档

Bid Text

289-557	06.02.2015	doc 26.00 KB	↓
---------	------------	-----------------	---

Instruction Leaflet

Operation and Assembly Instructions Interface	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	↓
---	-----------------------	-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-557	↓
----------------------	---

CAE data

EPLAN Data Portal 289-557	↓
WSCAD Universe 289-557	↓
ZUKEN Portal 289-557	↓

1 兼容产品

1.1 可选附件

1.1.1 工具

1.1.1.1 操作工具



型号: 210-720

操作工具; 刀口尺寸: 3.5 x 0.5 mm; 带有绝缘手柄; 多种颜色

1.1.2 标记

1.1.2.1 标记条



型号: 709-177

标记条; 卷装; 宽度7.5 mm; not stretchable; 空白; 卡装式; 半透明



型号: 709-178

标记条; 卷装; 宽度7.5 mm; not stretchable; 空白; 卡装式; 白色




型号: 709-196


标记条; 适用于激光打印机; 半透明

安装说明

连接导线




接线操作——螺丝刀操作方向与进线方向平行




接线操作——螺丝刀操作方向与进线方向垂直

安装



将模块安装到DIN导轨上。



从DIN导轨上拆下模块。