

高清显微镜参数									
品 牌	GAOPIN高品								
产品型号	GP-750H								
光学倍率	0.7X-4.5X连续可调								
电子放大倍率	18-135倍可调【可减小15或增加至297倍】								
输出方式	HDMI								
对焦模式	手动对焦								
输出帧率	60fps								
显示分辨率	1920*1080								
照片分辨率	1920*1080								
光学尺寸	Sony 1/1.8"								
像元尺寸	4.0x4.0um								
存储方式	U盘存储								
测量方式	内置测量系统								
测量工具	长度、角度、弧度、圆形、多边形，折线、圆心距、矩形、添加备注、自动寻边、刻度比例尺等多种测量工具								
显十字线功能	横、竖线各5条								
视野范围	28*16mm-4*2mm								
工作距离	85-100mm								
菜单主要功能	曝光值、增益调节、自动/手动曝光，白平衡（手动/自动）、锐化、饱和度、对比度、亮度、消反光等。								
照明方式	D100 LED环形光源								
显示语言	中文简体/英文（可切换）								
菜单操作方式	鼠标操作								
图像辅助功能	垂直翻转、水平翻转、彩色/灰度、图片/录制视频在线浏览回放以及丰富的图像测量等功能。								

GP-750H光学参数									
目镜	0.5X时【标配】			0.35X时（1.5X以上无暗角）			1X时		
镜头倍率	电子放大倍率	视场范围（长*宽）	工作距离	电子放大倍率	视场范围（长*宽）	工作距离	电子放大倍率	视场范围（长*宽）	工作距离
0.7X	18X	28*16mm	100mm	14.6X	35*20mm	100mm	47X	11*6mm	95mm
1X	30X	17*9.5mm	95mm	23X	22*12mm		66X	7.5*2.8mm	
1.5X	45X	11.5*6.5mm	85mm	34.5X	15*9mm		99X	5*2.8mm	
2X	60X	8*4.5mm		46X	11*6mm		132X	4.8*2mm	
2.5X	75X	7*3.8mm		57.5X	9*5mm		165X	3*1.8mm	
3X	90X	6*3.2mm		69X	8*4.5mm		198X	2.5*1.5mm	
3.5X	105X	5*2.5mm		80.5X	6.5*3.8mm		231X	2*1.2mm	
4X	120X	4.2*2.2mm		92X	5.8*3mm		264X	1.8*1mm	
4.5X	135X	4*2mm		103.5X	5*2.8mm		297X	1.5*0.8mm	