







REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A0		NEW	2011/10/31



PIN NUMBER	PIN NUMBER	GENERAL TOLERANCE	DWG NO.	APPD:	Scale
P8	DAT1	X.±0.45	x.±5°	Title	1:1
P7	DAT0	.X±0.35	.x.±2°	T-FLASH CONN 1.5H (SIMPLE SWITCH TYPE2)	UNIT mm
P6	VSS	.XX±0.25	.xx.±1°	Part NO.	DR:
P5	CLK	.XXX±0.15	.xxx.±0.5°	5001B-TF150-013	Date
G1	SWITCH	SHEET	1/2		2011/10/31
P4	VDD				
P3	CMD				
P2	CD/DAT3				
P1	DAT2				
PIN NUMBER	PIN NUMBER				

### NOTES:

- 1) MATERIAL:  
HOUSING: HIGH-TEMP. PLASTIC UL 94V-0  
CONTACT: COPPER ALLOY, T=0.15  
SHELL: STAINLESS STEEL, T=0.15
- 2) FINISH:  
CONTACT: GOLD FLASH PLATED ON CONTACT AREA;  
GOLD FLASH PLATING ON SOLDER TAILS,  
SHELL: NICKEL PLATED OVERALL,





东莞市文章济美电子有限公司


〈表一〉

包装数量

PCS/卷	卷/箱	PCS/箱
2500	10	25000



〈图三〉



NOTE:

1. 依〈图一〉示放置产品于下载中, 每穴放置1PCS产品.
2. 包装机包好后, 在REEL的个等分点贴上胶带, 以防止REEL张开, 每REEL贴1PCS标签, 如〈图二〉示
3. 包装数量见如〈表一〉示
4. 包装成箱见如〈图三〉示  
箱底放保丽龙板, 再依次将指定数量的卷装产品放入箱内, 四角分别放入四个三角护板, 最上层再放上保丽龙板.
5. 封箱, 在封好的纸箱上按客户要求写上料号, 数量等
6. 适用成品料号见如下〈表二〉

GENERAL TOLERANCE		图号			设计		比例
X.±0.45	x.±5°		T-FLASH 9PIN CONN.				
.X±0.35	.x.±2°	品名	包装图		审核		单位 mm
.XX±0.25	.xx.±1°		5001B-TF150-013				
XXX±0.15	.xxx.±0.5°	料号			核准		视角
页号	2/2						

东莞市文章济美电子有限公司