

规格	型号	GP-L600-900C	GP-L600-980C	GP-L600-912C	GP-L600-920C
	分辨率	2592*1944	3840*2160	4000*3000	5120*3840
真实有效像素	500万	800万	1200万	2000万	
帧率	25fps/2592*1944	45fps/3840x2160 70fps/1920x1080	25fps/4000x3000 50fps/2048x1080	15fps/5120x3840 45fps/2560x1920	
光学尺寸	1/2.5"	1/1.8"	1/1.7"	1/1.8"	
像元尺寸	2.2 μm X 2.2 μm	2.0 μm X 2.0 μm	1.85 μm X 1.85 μm	1.4 μm X 1.4 μm	
适应软件版本	高品V1.6	高品V1.7	高品V1.7	高品V1.7	
输出方式	USB 3.0				
测量方式	PC端软件测量				
测量精度	0.001mm				
测量单位	mm um mil inch（4种单位可切换）				
存储方式	PC端软件存储				
显示语言	中文简体/英文（可切换）				
测量工具	长度、角度、弧度、圆形、多边形，折线、圆心距、矩形、添加备注、自动寻边、刻度比例尺等多种测量工				
图片命名方式	可自动或手动命名				
观察头	30° 倾斜，铰链式三目观察筒，瞳距调节：54-76mm，两档分光比：100:0，0:100				
观察方式	★ 明场/暗场/偏光/DIC				
照明系统	★ 落射透射照明系统,100-240V宽电压,灯丝中心可调,光强连续可调				
机架	① 透射+反射两用机架，低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程33mm，微调精度0.001mm。带锁紧和限位装置。内置100-240V 宽电压系统，5WLED透射光照明系统。				
	★ ② 明暗场反射照明器，带可变孔径光阑，视场光阑，中心均可调。				
	★ ③ 干涉滤光片，色平衡片(白光),反射用。				
	★ ④ 带明暗场照明切换装置；带滤色片插槽与偏光装置插槽。				
移动平台	4英寸机械平台，载物平台尺寸230*215mm,行程X*Y:105*105mm,带玻璃载物台板（透射+反射）				
光源	12V100W卤素灯室（反射用）；12V100W卤素灯（透射用）				
偏光	φ 30起偏镜插板（反射用）和360度旋转式检偏镜插板 ，实现偏光观察。				
目镜	大视野平场目镜PL10X/22mm 2只，视度可调（其中一只带刻度）				
转换器	★ 明暗场五孔转换器				
DIC	★ 有微分干涉功能，DIC插板标配不含【可选配】				
电子接口	0.5XCTV,C接口,可调焦【可选配CTV 1X】				
金相物镜	★ 明暗场半复消金相物镜				
	① 0LIPBD5NCA-DIC 5X/0.15,WD9.00mm 1个；② 0LIPBD10NCA-DIC 10X/0.30,WD9.00mm 1个				
	③ 0LIPBD20NCA-DIC 20X/0.45,WD3.40mm 1个；④ 0LIPBD50NC 50X/0.55,WD7.50mm 1个				
	⑤ 0LIPBD100NC 100X/0.80,WD2.10mm 0个（标配不含 可选配）				
光学放大倍率	50X、100X、200X、500X 四档可调				
电子放大倍率	约190、380X、760X、1900X四档可调 【可增加至380-3800X】				