










PIN	SIGNAL		PIN	SIGNAL
A12	GND		B1	GND
A11	—		B2	—
A10	—		B3	—
A9	VBUS		B4	VBUS
A8	SBU1		B5	CC2
A7	D—		B6	D+
A6	D+		B7	D—
A5	CC1		B8	SBU2
A4	VBUS		B9	VBUS
A3	—		B10	—
A2	—		B11	—
A1	GND		B12	GND

NO.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	FINISH
5	CAP	1	High temperature plastic	UL94 V-0,Black
4	Shell	1	Stainless Steel,T=0.30mm	30u"Ni Min.
3	GroundBar	1	Stainless Steel,T=0.15mm	No Plating
2	Contact	16	Copper Alloy,T=0.15mm	Au/Ni-Plated
1	Housing	1	High temperature plastic	UL94 V-0 BLACK

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-TYPE-C-421	版本 REV.	A
			X.:±0.50	X.:±5°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	TYPE-C 16p 立脚式插座H8.8mm	页次 SHEET	1/1
			X.X:±0.35	X.X:±3°	核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX:±0.25	X.XX:±2.5°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			




说明:

1. 每卷前后各空 10PCS, 尾部用美纹胶纸封住;
2. 将产品放满盘后, 再卷一圈保护带, 用美纹胶纸将其封住, 并贴上 1Pcs 物料标签;
3. 每 10 卷盘一叠共 3500Pcs 并装入 1 个外箱内;
4. 在搬运过程中要轻拿轻放;
5. 在运输中不可堆放过多 (1.8M 最高), 不可重压;
6. 跌落测试条件:

成品箱从 1.2 米高度自由落体 (一角三棱六面):

- a. 产品不可跑出下带凹槽;
- b. 产品不可有摔伤, 变形;
- c. 内包装材料不可严重破损.

NO.	NAME	SPEC	Q'TY
0	TYPE C RECEPTACLE		3500PCS/CARTON
1	CARRIER TAPE	W=24mm,T=0.50mm	350PCS/PLATE
2	COVER TAPE	W=21.3mm	10PLATES/CARTON
3	REEL PLATE	φ330*100*24.4mm	10PCS/CARTON
4	RoHS LABEL		10PCS/CARTON
5	PRODUCT LABER		10PCS/CARTON
6	CARTON	350*340*310mm	1PCS/PACKAGE

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-TYPE-C-421		版本 REV.	A
			X.:±0.50	X.:±5°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	TYPE-C 16p 立式转接器H8.8mm		页次 SHEET	1/1
			X.X:±0.35	X.X:±3°	核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.				
			X.XX:±0.25	X.XX:±2.5°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.				



兆星精密电子 (深圳) 有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.