

规格	型号	GP-L700-900C	GP-L700-980C	GP-L700-912C	GP-L700-920C
分辨率		2592*1944	3840*2160	4000*3000	5120*3840
真实有效像素		500万	800万	1200万	2000万
帧率		25fps/2592*1944	45fps/3840x2160 70fps/1920x1080	25fps/4000x3000 50fps/2048x1080	15fps/5120x3840 45fps/2560x1920
光学尺寸		1/2.5"	1/1.8"	1/1.7"	1/1.8"
像元尺寸		2.2μm X 2.2μm	2.0μm X 2.0μm	1.85μm X 1.85μm	1.4μm X 1.4μm
适应软件版本		高品V1.6	高品V1.7	高品V1.7	高品V1.7
输出方式	USB 3.0				
测量方式	PC端软件测量				
测量精度	0.001mm				
测量单位	mm um mil inch（4种单位可切换）				
存储方式	PC端软件存储				
显示语言	中文简体/英文（可切换）				
测量工具	长度、角度、弧度、圆形、多边形，折线、圆心距、矩形、添加备注、自动寻边、刻度比例尺等多种测量工具				
图片命名方式	可自动或手动命名				
观察头	30°倾斜, 铰链式三目观察筒，瞳距调节范围53–75mm				
观察方式	明场/斜照明/简易偏光				
照明系统	★ 落射照明系统, 100–240V宽电压, 灯丝中心可调, 光强连续可调				
机架	① 落射机架。粗微动同轴调焦, 带锁紧和限位装置, 微动格值: 2um。卤素灯照明。				
	② 明场反射照明器，带可变孔径光阑，视场光阑，滤色片转换装置。				
	③ 配置黄、蓝、绿滤光片与磨砂玻璃片，反射用，				
移动平台	★ 底座尺寸：300*240mm，载物台面尺寸：185*140mm，行程X*Y：35*30mm。 （适用于观察比较高的工件）				
光源	6V30W卤素灯室（反射用）				
简易偏光	推拉式检偏器与起偏器				
电子接口	1XCTV, C接口，不可调焦【可补差价选配CTV 0.5X】				
目镜	大视野平场目镜WF10X/22mm 2只，单视度可调				
转换器	★ 明场五孔转换器				
金相物镜	★ 无限远平场消色差物镜				
	① PL L5X/0.12 工作距离：26.1 mm 1个；② PL L10X/0.25 工作距离：20.2 mm 1个				
	③ PL L20X/0.40 工作距离：8.80 mm 1个；④ PL L50X/0.70 工作距离：3.68 mm 1个				
	⑤ PL L100X/0.85 工作距离：0.40 mm 0个【标配不含 可选配】				
光学放大倍率	50X、100X、200X、500X 四档可调				
电子放大倍率	约380、760X、1520X、3800X四档可调 【可选配190–1900X】				