




电路图



技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: 160g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。



A	H(高度)	L按柄外露
Ø3.5	4.3	0.8
Ø3.5	5.0	1.5
Ø3.3	7.0	3.45+0/-0.1

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜 t=0.3	镀银0.3um	1	
4	基座	PPA黑色	—	1	
3	簧片	复合银 t=0.07	镀银0.3um	1	
2	盖板	黄铜	铜锡2.0um	1	
1	按钮	PPA棕色	—	1	

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审核			产品名称: TC-06B-08-7H
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30	标准化			产品图号:三脚贴片
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	批准			
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80	角度	±1°		深圳市富港科技有限公司