

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN

尺寸 (mm)

A

B

C

D

02

1.36

1.80

0.60

1.65

03

1.96

2.40

1.20

2.25

04

2.56

3.00

1.80

2.85

05

3.16

3.60

2.40

3.45

06

3.76

4.20

3.00

4.05

07

4.36

4.80

3.60

4.65

08

4.96

5.40

4.20

5.25

09

5.56

6.00

4.80

5.85

10

6.16






6.60

5.40


6.45

plating test point

contact area



APPLICABLE WIRE: AWG#34, AWG#36



MATED CONDITION

技术要求:

额定电流: 0.2A AC, DC (AWG#36)

0.3A AC, DC (AWG#34)

额定电压: 30V (AC, DC)

温度范围: -25° C ~ +85° C

接触电阻: 40mΩ max

绝缘电阻: 100MΩ min

耐 压: 200V AC/min

绝缘外径: Ø0.29±0.02毫米

适用导线规格: AWG#34

AWG#36

2	端子	铜	镀金	
1	胶壳	PA66	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

胶壳+端子

料 号
PART NO

HC-0.6-5YD

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 列
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

张 数
PART NO

1 OF 1

版 本
REV

A

制 图
DRAW

AhYe

审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮

