

1		2		3		4		5		6		7		8																																					
linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—			版本 Version		描述 Description	设计 Design	批准 Approved	日期 Date																																			
A	variable range		over 6	over 10	over 30	over 60	over 100	over 160	over 10	over 100	A		新发行	熊武敌	楼特高	2024. 03. 10																																			
		to 6	to 10	to 30	to 60	to 100	to 160	to 10	to 100	to 100																																									
	tolerance	±0. 20	±0. 30	±0. 50	±0. 70	±1. 00	±1. 30	±1. 60	0. 10	0. 30																																									
											<table><tr><td colspan="2">材质及电镀 MATERIAL</td></tr><tr><td>螺丝 Screws</td><td>M2. 0, 钢, 镀锌 M2. 0, Steel, Zn plated</td></tr><tr><td>夹片 Clamp</td><td>铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated</td></tr><tr><td>方块 Cage</td><td>铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated</td></tr><tr><td>塑件 Housing</td><td>PA66, UL94V-0</td></tr><tr><td colspan="2">电气性能 ELECTRICAL</td></tr><tr><td>参考标准 Stanard</td><td>UL IEC</td></tr><tr><td>额定电压 Rated voltage</td><td>300V 160V</td></tr><tr><td>额定电流 Rated current</td><td>8A 7A</td></tr><tr><td>使用线径 Wire range</td><td>28-16AWG 1. 5mm²</td></tr><tr><td>接触电阻 Contact resistance</td><td>20mΩ</td></tr><tr><td>绝缘电阻 Insulation resistance</td><td>500MΩ/DC500V</td></tr><tr><td>耐电压 Withstanding voltage</td><td>AC1600V/1Min</td></tr><tr><td colspan="2">机械性能 MECHANICAL</td></tr><tr><td>温度范围 Temp. range</td><td>-40℃ ~ +105℃</td></tr><tr><td>瞬时温度 Max. soldering</td><td>+250℃ for 5 Sec</td></tr><tr><td>扭矩 Torque</td><td>2. 04kgf. cm/0. 2N. m</td></tr><tr><td>剥线长度 Strip length</td><td>6~7mm</td></tr></table>					材质及电镀 MATERIAL		螺丝 Screws	M2. 0, 钢, 镀锌 M2. 0, Steel, Zn plated	夹片 Clamp	铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated	方块 Cage	铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated	塑件 Housing	PA66, UL94V-0	电气性能 ELECTRICAL		参考标准 Stanard	UL IEC	额定电压 Rated voltage	300V 160V	额定电流 Rated current	8A 7A	使用线径 Wire range	28-16AWG 1. 5mm²	接触电阻 Contact resistance	20mΩ	绝缘电阻 Insulation resistance	500MΩ/DC500V	耐电压 Withstanding voltage	AC1600V/1Min	机械性能 MECHANICAL		温度范围 Temp. range	-40℃ ~ +105℃	瞬时温度 Max. soldering	+250℃ for 5 Sec	扭矩 Torque	2. 04kgf. cm/0. 2N. m	剥线长度 Strip length	6~7mm
材质及电镀 MATERIAL																																																			
螺丝 Screws	M2. 0, 钢, 镀锌 M2. 0, Steel, Zn plated																																																		
夹片 Clamp	铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated																																																		
方块 Cage	铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated																																																		
塑件 Housing	PA66, UL94V-0																																																		
电气性能 ELECTRICAL																																																			
参考标准 Stanard	UL IEC																																																		
额定电压 Rated voltage	300V 160V																																																		
额定电流 Rated current	8A 7A																																																		
使用线径 Wire range	28-16AWG 1. 5mm²																																																		
接触电阻 Contact resistance	20mΩ																																																		
绝缘电阻 Insulation resistance	500MΩ/DC500V																																																		
耐电压 Withstanding voltage	AC1600V/1Min																																																		
机械性能 MECHANICAL																																																			
温度范围 Temp. range	-40℃ ~ +105℃																																																		
瞬时温度 Max. soldering	+250℃ for 5 Sec																																																		
扭矩 Torque	2. 04kgf. cm/0. 2N. m																																																		
剥线长度 Strip length	6~7mm																																																		
											编码原则 (Product Number Code) : <u>WJ15EDGKA-3. 81-XXP-1Y-00A</u> 产品型号 (Series No.) 间距 (Pitch) 极数 (No. of Poles) 客户需求 (Customer Request) 塑体颜色 (Housing Color) 1: 单倍间距 (Single Pitch) 2: 双倍间距 (Double Pitch) 1: 灰色 (Grey) 2: 蓝色 (Blue) 3: 黑色 (Black) 4: 绿色 (Green) 5: 橙色 (Orange) 6: 红色 (Red) 7: 透明 (Transparent) 8: 黄色 (Yellow) 9: 白色 (White)																																								
											<table><tr><td colspan="2">第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION)</td><td colspan="2">插拔式接线端子 PLUG-IN TERMINAL BLOCK</td></tr><tr><td>图纸类型 (TYPE)</td><td>CUSTOMER DRAWING</td><td>型号 (NAME)</td><td>WJ15EDGKA-3. 81-XXP-1Y-00A</td></tr><tr><td>单位 (UNITS)</td><td>mm</td><td>版本 (VERSION)</td><td>A</td></tr><tr><td>尺寸 (SIZE)</td><td>A4</td><td colspan="2" rowspan="3"> 宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC., LTD.</td></tr><tr><td>比例 (SCALE)</td><td>1:1</td></tr><tr><td>图页 (SHEET)</td><td>1/1</td></tr></table>					第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION)		插拔式接线端子 PLUG-IN TERMINAL BLOCK		图纸类型 (TYPE)	CUSTOMER DRAWING	型号 (NAME)	WJ15EDGKA-3. 81-XXP-1Y-00A	单位 (UNITS)	mm	版本 (VERSION)	A	尺寸 (SIZE)	A4	宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC., LTD.		比例 (SCALE)	1:1	图页 (SHEET)	1/1																
第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION)		插拔式接线端子 PLUG-IN TERMINAL BLOCK																																																	
图纸类型 (TYPE)	CUSTOMER DRAWING	型号 (NAME)	WJ15EDGKA-3. 81-XXP-1Y-00A																																																
单位 (UNITS)	mm	版本 (VERSION)	A																																																
尺寸 (SIZE)	A4	宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC., LTD.																																																	
比例 (SCALE)	1:1																																																		
图页 (SHEET)	1/1																																																		
1		2		3		4		5		6		7		8																																					