



ISO9001-2015
Certificate No.672Q22020207194

No.T52210311961TC Date;OCT 12,2022 No.T52310270397TC Date:apr 15.2023

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

品名規格
DESCRIPTION RH 12×25×6.5

客户料號
CUS. P/N

提出日期
DATE 2025.05.12



出 圖 RDAWING		
發 行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
李光赫	方煜镗	梁琼
销售部：张 丽		

承 認 CUSTOMER APPROVE







深圳市航宇磁电有限公司

承 認 書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱 CUSTOMER		日 期 DATE	2025.05.12																														
規 格 ITEM	RH 12 × 25 × 6.5		編 號 SERIAL NO.																														
1.1. 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):  1.2. 實物圖: The Sample:: 			A	12 ± 0.5 mm																													
			B	25 ± 0.6 mm																													
			C	6.5 ± 0.3 mm																													
			D																														
			E																														
			F																														
			G																														
			H																														
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:			測試儀器 TEST INSTRUMENTS																														
<table><tr><td>☐ L</td><td></td><td>TEST FREQ</td><td></td><td>KHZ MHZ</td></tr><tr><td>☐ Q</td><td></td><td>TEST FREQ</td><td></td><td>KHZ MHZ</td></tr><tr><td rowspan="2">☒ Z</td><td>Z1= 60 Ω MIN</td><td>KHZ 25 MHZ</td><td>Z2= 120 Ω MIN</td><td>KHZ 100 MHZ</td></tr><tr><td>Z3=</td><td>KHZ MHZ</td><td>Z4=</td><td>KHZ MHZ</td></tr><tr><td>溫度 TEMP</td><td>℃</td><td>濕 度 HUMIDITY</td><td colspan="2">%</td></tr><tr><td colspan="5">線 組 WINDING Φ0.5x0.5TSx100L(mm)</td></tr></table>			☐ L		TEST FREQ		KHZ MHZ	☐ Q		TEST FREQ		KHZ MHZ	☒ Z	Z1= 60 Ω MIN	KHZ 25 MHZ	Z2= 120 Ω MIN	KHZ 100 MHZ	Z3=	KHZ MHZ	Z4=	KHZ MHZ	溫度 TEMP	℃	濕 度 HUMIDITY	%		線 組 WINDING Φ0.5x0.5TSx100L(mm)					1. Q-METER: ○ HP 4342A ○ MQ-172 2. L.C.R. METER: ○ HP 4284A 3. IMPEDANCE ANALYZER: Ø HP 4396B ○ HP 4191A ○ E4991A Ø Agilent 16092A-TESTFIXTURE 4. L-METER: ○ TH 2817A 5. DIGITAL MINI-OHMMETER: ○ VP2941A	
☐ L		TEST FREQ		KHZ MHZ																													
☐ Q		TEST FREQ		KHZ MHZ																													
☒ Z	Z1= 60 Ω MIN	KHZ 25 MHZ	Z2= 120 Ω MIN	KHZ 100 MHZ																													
	Z3=	KHZ MHZ	Z4=	KHZ MHZ																													
溫度 TEMP	℃	濕 度 HUMIDITY	%																														
線 組 WINDING Φ0.5x0.5TSx100L(mm)																																	
3. 外 觀: THE LIMIT OF BREAKAGE:																																	
<table><tr><th>項 目 Item</th><th>標準值 Standard Value</th></tr><tr><td>一處缺陷的面積 Area of a breakage</td><td>≤2mm²</td></tr><tr><td>總缺陷面積 All area of the breakage</td><td>≤2mm²</td></tr><tr><td>缺陷深度 The depth of the breakage</td><td>≤0.4mm</td></tr><tr><td>毛刺長度 The length of burr</td><td>≤0.2mm</td></tr></table>			項 目 Item	標準值 Standard Value	一處缺陷的面積 Area of a breakage	≤2mm ²	總缺陷面積 All area of the breakage	≤2mm ²	缺陷深度 The depth of the breakage	≤0.4mm	毛刺長度 The length of burr	≤0.2mm																					
項 目 Item	標準值 Standard Value																																
一處缺陷的面積 Area of a breakage	≤2mm ²																																
總缺陷面積 All area of the breakage	≤2mm ²																																
缺陷深度 The depth of the breakage	≤0.4mm																																
毛刺長度 The length of burr	≤0.2mm																																
測試條件: TESTING CONDITION:																																	
1. 測試儀器: Testing Equipment:			HP 4396B+16092A																														
2. 測試頻率區間: Testing Frequency Range:			1-500MHz																														
3. 測試線組: Testing Coil Specification:			Φ0.5x0.5TSx100L(mm)																														
			測 試 TESTED	復 核 CHECKED																													
			李光赫	方煜镗																													
			梁琼																														

深圳市航宇磁电有限公司

檢驗數據
INSPECTION DATA

客戶名稱 CUSTOMER						日期 DATE	2025.05.12		數量 QUANTITY	10PCS		
編號 SERIAL NO.						形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):		實物圖: The Sample:: 				
規格 ITEM	RH 12×25×6.5											
線組 WINDING	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)											
測試頻率 TEST FREQ	Z1= KHZ 25 MHZ		Z2= KHZ 100 MHZ									
	Z3= KHZ MHZ		Z4= KHZ MHZ									
溫度 TEMP	℃	濕度 HUMIDITY		%								
項目 TEST ITEM	電氣性能 ELECTRIC CHARACTERISTICS						尺寸(單位:毫米) DIMENSION(unit:mm)					
	Q	L(μH) (MH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F
			60	120			12	25	6.5			
+			/	/			0.5	0.6	0.3			
—			0	0			0.5	0.6	0.3			
1			81.6	167.6			11.93	25.04	6.55			
2			81.9	167.8			11.92	24.87	6.57			
3			81.8	165.4			11.93	24.90	6.51			
4			81.3	167.2			11.95	25.06	6.49			
5			82.5	166.0			11.98	24.96	6.50			
6			82.8	166.6			11.99	24.97	6.59			
7			82.4	165.2			12.00	24.86	6.55			
8			82.3	165.8			12.02	25.03	6.57			
9			82.0	167.4			11.88	25.00	6.55			
10			81.1	165.6			11.90	24.92	6.60			
$\bar{X}$			81.97	166.46			11.95	24.96	6.54			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y			
測試儀器: TEST INSTRUMENTS: HP 4396B+16092A 							檢 驗 INSPECTED	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED			
							李光赫	方煜鎰	梁琮			

深圳市航宇磁电有限公司


阻抗 - 頻率曲綫

IMPEDANCE V.S FREQUENCY (Z-Y)

客戶名稱 CUSTOMER		日 期 DATE	2025.05.12
規 格 ITEM	RH 12×25×6.5	編 號 SERIAL NO.	

材质特性 MATERIAL CHARACTERISTICS

材料牌號 Material	初始磁導率 Initial Permeability	比損耗因子 Relative Loss Factor	比溫度系數 Relative Temperature Coefficient	飽和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	剩磁 Remanence	矯頑力 Coercivity	居里溫度 Curie Temperature	電阻率 Electrical Resistivity	密度 Density
Unit symbol	μ_i ±20%	$\tan \delta / \mu_i$ ×10 ⁻⁶	$\alpha_{\mu_i \gamma}$ ×10 ⁻⁶	Bs (MT)	Br (MT)	HC (A/m)	Tc (℃)	ρ (Ω · m)	d g/cm ³
		20 (0.1MHz)	2 - 5	260(1600A/m)	150	35	>140	>10 ⁵	4.6



客戶簽回欄	確 認	審 核	測 試 TESTED	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
			李光赫	方煜鎰	梁琮

深圳市航宇磁电有限公司