



ISO9001-2015
Certificate No:672Q22020207194

No.T52210311961TC Date;OCT 12,2022 No.T52310270397TC Date:apr 15.2023

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

品名規格
DESCRIPTION SCRC1330B-Grey

客户料號
CUS. P/N


提出日期
DATE 2025.05.12

出 圖 RDAWING		
發 行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
李光赫	方煜镗	梁琼
销售部：张 丽		


承 認 CUSTOMER APPROVE

承認書


SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2025.05.12	
規格 ITEM	SCRC1330B-Grey	編號 SERIAL NO.		
1.1. 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):	1.2. 實物圖: The Sample::	A	23.5 ± 1.0 mm	
		B	22.2 ± 1.0 mm	
		C	13.5 ± 0.8 mm	
		D	36.0 ± 1.0 mm	
		E	10.5 ± 1.0 mm	
		F		
		G		
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:		測試儀器 TEST INSTRUMENTS		
☐ L		TEST FREQ	KHZ MHZ	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	
☒ Z	Z1= 60Ω MIN	KHZ 25 MHZ	Z2=150Ω MIN	KHZ 100 MHZ
	Z3=	KHZ MHZ	Z4=	KHZ MHZ
溫度 TEMP	℃	濕度 HUMIDITY	%	
線組 WINDING Φ0.5x0.5TSx100L(mm)				
3. 外觀: THE LIMIT OF BREAKAGE:				
項目 Item		標準值 Standard Value		
一處缺陷的面積 Area of a breakage		≤1mm ²		
總缺陷面積 All area of the breakage		≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakage		≤0.4mm		
毛刺長度 The length of burr		≤0.2mm		
4. 包裝: PACKAGING:				
內包裝採用泡塑盒, 外包裝採用紙箱, 每箱產品外面都蓋上合格章(包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing adopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified chapter label outside(include the variety, quantity, batch number and inspector).				

檢驗數據
INSPECTION DATA

客戶名稱 CUSTOMER						日期 DATE	2025.05.12		數量 QUANTITY	5PCS		
編號 SERIAL NO.						形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 實物圖: The Sample:: 						
規格 ITEM	SCRC1330B-Grey											
線組 WINDING	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)											
測試頻率 TEST FREQ	Z1= kHz 25 MHZ		Z2= kHz 100 MHZ		Z3= kHz MHZ							
溫度 TEMP	℃		濕度 HUMIDITY		%							
項目 TEST ITEM	電氣性能 ELECTRIC CHARACTERISTICS						尺寸(單位:毫米) DIMENSION(unit:mm)					
	Q	L(μH) (MH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F
			60	150			23.5	22.2	13.5	36.0	10.5	
+			/	/			1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	
-			0	0			1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	
1			73.7	179.5			23.30	22.40	13.60	36.40	10.50	
2			73.5	179.6			23.40	22.30	13.80	36.50	10.60	
3			73.4	179.2			23.39	22.31	13.70	36.48	10.40	
4			73.8	180.1			23.37	22.33	13.63	36.46	10.45	
5			75.4	179.7			23.35	22.35	13.72	36.44	10.52	
6			74.5	179.4			23.33	22.37	13.69	36.42	10.48	
7			74.7	178.7			23.38	22.39	13.71	36.47	10.53	
8			74.9	179.9			23.36	22.32	13.68	36.49	10.47	
9			74.5	179.4			23.34	22.34	13.64	36.42	10.49	
10			75.2	180.2			23.32	22.36	13.67	36.48	10.51	
$\bar{X}$			74.65	179.53			23.35	22.34	13.68	36.45	10.49	
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y	
測試儀器: TEST INSTRUMENTS: HP 4191A							檢 驗 INSPECTED		復 核 CHECKED		確 認 APPROVED	
							李光赫		方煜鎰		梁琮	

阻抗 - 頻率曲綫
IMPEDANCE V.S FREQUENCY (Z-Y)

客戶名稱 CUSTOMER			日期 DATE			2025.05.12																																					
規 格 ITEM			SCRC1330B-Grey			編 號 SERIAL NO.																																					
材質特性 MATERIAL CHARACTERISTICS																																											
材料牌號 Mate-rial	初始磁導率 Initial Permeability	比損耗因子 Relative Loss Factor	比溫度系數 Relative Temperature Coefficient	飽和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	剩 磁 Reman-ence	矯頑力 Coercivity	居裏溫度 Curie Tempera-ture	電阻率 Electrical Resistivity	使用範圍 Applied Frequency Range	密度 Density																																	
Unit symbol	μ_i $\pm 20\%$	$\tan \delta / \mu_i$ $\times 10^{-6}$	$\alpha \mu_i / ^\circ C$ $\times 10^{-6}$	Bs (MT)	Br (MT)	HC (A/m)	Tc ($^\circ C$)	ρ ($\Omega \cdot m$)	F MHz	d g/cm ³																																	
<table><tr><td></td><td>16 (0.1MHz)</td><td>5 - 10</td><td>350(1600A/m)</td><td>200</td><td>20</td><td>>110</td><td>>10⁵</td><td>0.1 - 15</td><td>4.7</td></tr></table>												16 (0.1MHz)	5 - 10	350(1600A/m)	200	20	>110	>10 ⁵	0.1 - 15	4.7																							
	16 (0.1MHz)	5 - 10	350(1600A/m)	200	20	>110	>10 ⁵	0.1 - 15	4.7																																		
Impedance(Ω)  Frequency(MHz)																																											
測試條件： TESTING CONDITION:																																											
<table><tr><td>1. 測試儀器： Testing Equipment:</td><td colspan="10">HP 4191A</td></tr><tr><td>2. 測試頻率區間： Testing Frequency Range:</td><td colspan="10">1-500MHz</td></tr><tr><td>3. 測試綫組： Testing Coil Specification:</td><td colspan="10">Φ0.5x0.5TSx100L(mm)</td></tr></table>											1. 測試儀器： Testing Equipment:	HP 4191A										2. 測試頻率區間： Testing Frequency Range:	1-500MHz										3. 測試綫組： Testing Coil Specification:	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)									
1. 測試儀器： Testing Equipment:	HP 4191A																																										
2. 測試頻率區間： Testing Frequency Range:	1-500MHz																																										
3. 測試綫組： Testing Coil Specification:	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)																																										
					測 試 TESTED		復 核 CHECKED		確 認 APPROVED																																		
					李光赫		方煜镗		梁琼																																		