



1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			



制图		版次		比例	
		投	影		
审核					
批准					

未标注公差的,以下列公差表为准

1. X. XX ± 0.2	4. 去除锐边最大0.1
2. X. XX ± 0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2
3. 角度 $\pm 1^\circ$	6. 倒角C0.15MAX

* 为重点尺寸 单位 mm

型号规格 HL2-SMA-KEP-11

品名 SMA型直式偏脚母头PCB插座

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd