



ISO9001-2015
Certificate No.672Q22020207194

No.T52210311961TC Date;OCT 12,2022 No.T52310270397TC Date:apr 15.2023

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

品名規格
DESCRIPTION RH26x28x16

客户料號
CUS. P/N

提出日期
DATE 2025.05.12


出 圖 RDAWING		
發 行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
李光赫	方煜镗	梁琼
销售部：张 丽		

承 認 CUSTOMER APPROVE



深圳市航宇磁电有限公司

承 認 書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱 CUSTOMER			日 期 DATE	2025.05.12	
規 格 ITEM	RH26x28x16		編 號 SERIAL NO.		
1.1. 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):  1.2. 實物圖: The Sample:: 			A	26 ± 0.7 mm	
			B	28 ± 0.7 mm	
			C	16 ± 0.6 mm	
			D		
			E		
			F		
			G		
			H		
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:					
☐ L TEST FREQ KHZ MHZ ☐ Q TEST FREQ KHZ MHZ ☒ Z Z1= 55Ω MIN 25 KHZ Z2= 100Ω MIN 100 KHZ Z3= / KHZ MHZ Z4= / KHZ MHZ					

溫度
TEMP

℃

濕 度
HUMIDITY


%

線 組
WINDING

Φ0.5x0.5TSx100L(mm)


測試儀器
TEST INSTRUMENTS1. Q-METER:
○HP 4342A ○MQ-1722. L.C.R. METER:
○HP 4284A3. IMPEDANCE ANALYZER:
○HP 4396B ○HP 4191A ○E4991A
○Agilent 16194A-TESTFIXTURE4. L-METER:
○TH 2817A5. DIGITAL MINI-OHMMETER:
○VP2941A

檢驗數據
INSPECTION DATA

客戶名稱 CUSTOMER						日期 DATE	2025.05.12		數量 QUANTITY	10PCS		
編號 SERIAL NO.						形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 實物圖: The Sample:: 						
規格 ITEM	RH26x28x16											
線組 WINDING	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)											
測試頻率 TEST FREQ	Z1= KHZ 25 MHZ		Z2= KHZ 100 MHZ									
	Z3= KHZ MHZ		Z4= KHZ MHZ									
溫度 TEMP	℃		濕度 HUMIDITY		%							
項目 TEST ITEM	電氣性能 ELECTRIC CHARACTERISTICS						尺寸(單位:毫米) DIMENSION(unit:mm)					
	Q	L(μH) (MH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F
			55	100			26	28	16			
+			/	/			0.7	0.7	0.6			
-			0	0			0.7	0.7	0.6			
1			83.2	151.2			25.90	27.96	16.20			
2			81.2	150.6			25.87	27.87	16.16			
3			82.5	153.0			25.94	27.93	16.10			
4			82.6	153.2			26.09	27.89	16.15			
5			83.2	152.6			26.06	28.16	16.19			
6			83.3	151.4			25.98	28.03	16.17			
7			84.0	150.6			25.82	28.20	16.10			
8			82.6	150.2			26.00	28.11	16.13			
9			82.9	152.3			26.04	28.03	16.12			
10			83.1	153.0			25.91	28.30	16.11			
$\bar{X}$			82.86	151.81			25.96	28.04	16.14			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y			
測試儀器: TEST INSTRUMENTS: E4991A+16194A							檢 驗 INSPECTED		復 核 CHECKED		確 認 APPROVED	
							李光赫		方煜鎰		梁琮	

阻抗 - 頻率曲綫
IMPEDANCE V.S FREQUENCY (Z-Y)

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2025.05.12
規格 ITEM	RH26x28x16	編號 SERIAL NO.	



測試條件：
TESTING CONDITION:

1. 測試儀器：
Testing Equipment:
- E4991A+16194A
2. 測試頻率區間：
Testing Frequency Range:
- 1-500MHz
3. 測試綫組：
Testing Coil Specification:
- Φ0.5x0.5TSx100L(mm)

客戶簽回栏	确认	审核	測試 TESTED	復核 CHECKED	確認 APPROVED
			李光赫	方煜镗	梁琼

深圳市航宇磁电有限公司