




标注前有“*”为重点检验尺寸


图面产品均符合ROHS标准

SMA 一体防水 母头公针 接RG178 尾开双口

技术要求:

- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
- 2) 频率范围: 0-6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
- 4) 工作电压: 350 VOLTS;
- 5) 电介质耐电压: 1000 VRMS;
- 6) 其它外观要求依中科品管标准管控;

建议剥线尺寸: RG 178
(剥皮粘锡)

							ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司																	
3	本 体	C501182 / BT031-AU		黄铜3604	1	镀金 1u"	H11.0 X 20.00		公 差	x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR 5°							代 码			料 号				
2	绝缘体	C107101 / JYT005-00		铁氟龙	1	素 材	ø4.10 X 9.10										品 名		YG055-A1F2-178 SMA防水母头公针					
1	PIN 针	C1303180 / PIN022-AU		黄铜3604	1	镀金 2u"	ø1.50 X 15.00				变 更 记 录		日 期		变更者		型 号		ZKC501140					
序号	名 称	零件料号		材 质	数量	表面处理	产品规格				比 例		1: 1		纸 张		A4		绘 图		ZHANG		日 期	
B O M 表									图 法			单 位	mm		版 本	A		审 核			确 认			
1				2			3			4				5										