

1		2		3		4		5		
标注前有“*”为重点检验尺寸		图面产品均符合ROHS标准								
A	未注公差						射频同轴连接器主要技术特性: 温度范围 Temp.range -55~+155℃ (PE Cable -40+85℃) 特性阻抗 Impedance 50Ω 频率范围 Frequency Range DC~3GHz 工作电压 Workin Voltage 335V max (有效值) 耐压 Withstand Voltage 700V rms (海平面最小值) 接触电阻 Contact resistance ≤6mΩ 内导体之间 Center Contact ≤1mΩ 外导体之间 Outer Contact ≥1000MΩ 绝缘电阻 Insulation resistance ≥1000MΩ 震动 Vibration: 100m/S² (80~2000Hz) 冲击 Impact: 500m/S² 电压驻波比 VSWR ≤1.3 耐用性 Durability(mating) ≥500次(cycles) 内导体插拔力 Inner Conductor ≥0.28N 外导体插拔力 Outer Conductor ≥8N			
	尺寸	A	B	C	ⓓ	E				F
	0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15				0.20
	6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20				0.25
	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25				0.35
	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35				0.50
	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50				0.65
	80-120	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65				0.80
	120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80				0.95
	180-250	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95				1.15
B										
C	PE 主要技术要求: 1. 产品表面无缩水、披锋、油污、缺胶、杂色等不良现象 2. 产品符合ROHS环保标准 适用技术标准 APPLICABLE STANDARD MIL-C-39012; CECC 22130; IEC 60168-10.									
D										
E										
1		2		3		4		5		