




技术要求:

- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
- 2) 频率范围: 0-6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
- 4) 工作电压: 335-500 VOLTS;
- 5) 电介质耐电压: 500-1500 VRMS;
- 6) 其它外观要求依中科品管标准管控;

5	中心针	C1303531 / PIN290-11	黄铜C3604	1	镀金 1u"	$\phi 1.27 \times 18.6$
4	铁弗龙	C107212 / JYT361-20	铁氟龙	1	素 材	$\phi 4.15 \times 2.5$
3	铁弗龙	C107259 / JYT290-10	铁氟龙	1	素 材	$\phi 4.07 \times 5.70$
2	本 体	C501438 / BT290-21	黄铜C3604	1	镀金 1u"	$\phi 6.25 \times 10.3$
1	本 体	C501439 / BT288-11	黄铜C3604	1	镀金 1u"	$\text{SQ}6.50 \times 13.00$
序号	名 称	零件料号	材 质	数量	表面处理	产品规格

B O M 表

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

公 差	x. ±0.30					代 码		料 号	
	x.x ±0.20					品 名	ZK400-A7F1-PCB SMA弯母头母针		
	x.xx ±0.10					型 号	ZKC516008-1		
	ANGULAR: ±0.2°	变 更 记 录		日 期	变更者				
图 法		比 例	1:1	纸 张	A4	绘 图	GU0	日 期	2025. 12. 31
		单 位	mm	版 本	A	审 核		确 认	