




SMA 直母头 母针 PCB 牙长8.0 (6MM&4.2MM焊脚)

P.C.B

技术要求:

- 1) 标准阻抗: 50 Ohm;
- 2) 频率范围: DC-6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
- 4) 工作电压: 335-500 Volts;
- 5) 电介质耐电压: 500-1500 Vrms;
- 6) 导体表面镀金 $\geq 1\mu$ ", 过盐雾48小时;
- 7) 环境温度: -55°C T0 +155°C;
- 8) 其它外观要求依中科品管标准管控;

3	绝缘体	JYT020-00	铁氟龙	1	素 材	$\phi 4.11 \times 7.40$
2	PIN 针	PIN034-AU	黄铜3604	1	镀金 $\geq 1\mu$ "	$\phi 1.50 \times 11.50$
1	本 体		黄铜3604	1	镀金 $\geq 1\mu$ "	$SQ6.50 \times 13.50$
序号	名 称	零件料号	材 质	数量	表面处理	产品规格

B O M 表

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

公 差	x.	±0,30				代 码		品 名		
	x.x	±0,20				料 号	YG114-A1F1-PCB SMA直母头母针			
	x.xx	±0,10	变 更 记 录		日 期	变更者	型 号 ZKC516113			
	ANGULAR 5°		比 例	1 : 1	纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2025. 12. 31
			单 位	mm	版 本	A	审 核		确 认	
图 法										