



A B C D E F G



性能参数 Performance parameters

频率范围 Frequency Range	700–960/1710–2700MHz
频带宽度 Band Width	260/990MHz
电压驻波比 Vswr	≤3.5
增益 Gain	5.0 DBi
阻抗 Impedance	50 OHM
极化 Polarization	垂直 Vertical
辐射 Radiation	全向 OMNIDIRECTIONAL
最大功率 Max power	10 W
工作温度 Temperature	-35° -- +80°



要求:

- 图中所标注尺寸为ICQ必测;
- 各零部件组装要牢固可靠;
- 成品型号参数要达到指定数值;
- 产品需定数按要求包装好,运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
- 未经我司确认,材质及工艺要求等不能随意更改。

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

						料号			
						品名	4G 白色平头刀锋		
			变更记录	日期	变更者	版次	型号	ZKA1041206	
图法			比例		纸张	A4	绘图	ZHANG	日期
图法	比例	单位	MM	版本	A	审核			确认

A B C D E F G