




标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

SMA 镀金弯母头 母针 PCB 牙长14.0

- 技术要求:
- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
 - 2) 频率范围: 0-6 GHz;
 - 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
 - 4) 工作电压: 335-500 VOLTS;
 - 5) 电介质耐电压: 500-1500 VRMS;
 - 6) 其它外观要求依我司品管标准管控;

5	绝缘体	JYT023-00	铁氟龙	1	素 材	Φ4.10 X 4.50
4	本 体	BT062-AU	黄铜3604	1	镀金 1u"	SQ6.00 X 13.00
3	本 体	BT066-AU	黄铜3604	1	镀金 1u"	Φ6.25 X 15.70
2	绝缘体	JYT005-00	铁氟龙	1	素 材	Φ4.10 X 9.10
1	PIN 针	PIN044-AU	黄铜3602	1	镀金 1u"	Φ1.27 X 24.30
序号	名 称	零件料号	材 质	数量	表面处理	产品规格

B O M 表

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x.	±0.30			代 码	料 号	
	x.x	±0.20			品 名	YG128-A7F1-PCB SMA镀金弯母头母针	
	x.xx	±0.10			变 更 记 录	日 期	变 更 者
	ANGULAR 5°				型 号	ZKC516033	
图 法	比例	1: 1	纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期
	单 位	mm	版 本	A	审 核		2025. 12. 31
					确 认		