







标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

SMA 弯母头 母针 PCB 镀镍 牙长17.0



技术要求:

- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
- 2) 频率范围: 0-6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
- 4) 工作电压: 335-500 VOLTS;
- 5) 电介质耐电压: 500-1500 VRMS;
- 6) 盐雾要求48H以上;
- 7) 其它外观要求依我司品管标准管控.

5	中心针	XXX / PIN408-11	黄铜C3604	1	镀金 1u"	$\phi 1.27 \times 27.3$
4	绝缘体	C107212 / JYT361-20	铁氟龙	1	白色	$\phi 4.15 \times 2.50$
3	绝缘体	C107157 / JYT268-10	铁氟龙	1	白色	$\phi 4.10 \times 12.50$
2	螺牙本体	XXX / BT408-12	黄铜C3604	1	镀镍100u"	$\phi 6.25 \times 18.70$
1	四角本体	C516120 / BT288-12	黄铜C3604	1	镀镍100u"	$S\phi 6.50 \times 13.00$
序号	名称	零件料号	材质	数量	表面处理	产品规格

B O M 表

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x.	± 0.30				代码		料号	
	x.x	± 0.20				品名	ZK408-A7F1-PCB SMA弯母头母针PCB		
	x.xx	± 0.10				变更记录	日期	变更者	型号
	ANGULAR: $\pm 0.2^\circ$					比例	4:1	纸张	A4
图法			单位	mm	版本	A	审核	确认	

1

2

3

4

5