







标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

SMA 镀镍 六角弯公头 公针 网纹 6.07



技术要求:

- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
- 2) 频率范围: 0-6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 2.0 MAX;
- 4) 工作电压: 335-500 VOLTS;
- 5) 电介质耐电压: 500-1500 VRMS;
- 6) 螺牙与本体的装配后要能轻松转动;
- 7) 六角旋转体表面不能有压碰伤和变形;
- 8) 中心针剖口对准横孔方向;

ZKT [®] 深圳市中科无线技术有限公司									
公差	x.	±0.30	变更记录	日期	变更者	代码	料号		
	x.x	±0.20				品名	SMA镀镍六角弯公头公针网纹6.07		
	x.xx	±0.10				型号	ZKC502054		
图法	ANGULAR 5°		比例	1:3	纸张	A4	绘图	LI	日期
			单位	mm	版本	A	审核	确认	2026.01.03