


一. 适用技术标准:
MIL-C-39012 IEC60169-15
二. 电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50 Ω
2	频率范围	4G
3	电压驻波比	≤3.5
4	工作电压	335V max(有效值)
5	绝缘电阻	≥5000MΩ
6	机械耐久性	500次
7	耐压	1000Vrms (海平面)
8	工作温度	-45° ~ +85°



要求:

- 1.图中所标注尺寸为ICQ必测;
- 2.各零部件组装要牢固可靠;
- 3.成品型号参数要达到指定数值;
- 4.产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
- 5.未经我司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改。

ZKT[®] 深圳市中科无线技术有限公司

				料号					
				品名	4G 羽毛外扁天线壳				
变更记录				日期	变更者	版次	型号	ZKA1041267	
图法		比例		纸张	A4	绘图	ZHANG	日期	2025. 12. 30
		单位	MM	版本	A	审核		确认	