




REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A		图面首次发行	2016/07/25



T-CARD P/N	PIN NAME
T1	DAT2
T2	CD/DAT3
T3	CMD
T4	VDD
T5	CLK
T6	VSS
T7	DATO
T8	DAT1

NANO SIM P/N	PIN NAME
P1	VCC
P2	RST
P3	CLK
P5	GND
P6	VPP
P7	I/O



NOTES:

- ELECTRICAL CHARACTERISTICS
  - CONTACT RESISTANCE: 60 Milliohms Max
  - INSULATION RESISTANCE: 1,000 Megohms Min.
  - DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 250V AC FOR 1 MINUTE.
- MECHANICAL CHARACTERISTICS
  - OPERATION TEMPERATURE RANGE: -25°C~+70°C
  - DURABILITY: 3000 CYCLES
  - MATERIAL:
    - HOUSING: THERMOPLASTIC,UL 94-V0
    - TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE,T=0.10
    - SHELL: STAINLESS STEEL,T=0.12
  - FINISHED:
    - TERMINAL: Ni PLATED UNDER,Au PLATED ON CONTACT AREA,G/F PLATED ON SOLDER TAIL
    - SHELL: Ni PLATED UNDER,G/F PLATED ON SOLDER TAIL



GENERAL TOLERANCE	图号	设计	WIND	比例	1:1
X.±0.35	x.±5°	品名	1.27H 2 CHOOSE 1		mm
.X±0.30	.x.±2°		卡座(NANO OR T-CARD) FOR CUSTOMER		单位
.XX±0.20	.xx.±1°	料号	5001B-SIM127-135	视 角	
.XXX±0.15	.xxx.±0.5°		日期	2016/07/26	版 本
页号	1/3				

东莞市文章济美电子有限公司

REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A		图面首次发行	2016/07/25




OR



GENERAL TOLERANCE		品名	图号	1.27H 2 CHOOSE 1 卡座 (NANO OR T-CARD) FOR CUSTOMER	设计	WIND	比例	1:1					
X. $\pm 0.35$	x. $\pm 5^\circ$							审核	单位	mm			
.X $\pm 0.30$	.x. $\pm 2^\circ$							核准	视 角	○			
.XX $\pm 0.20$	.xx. $\pm 1^\circ$	料号		5001B-SIM127-135		日期		2016/07/26	版 本	A			
.XXX $\pm 0.15$	.xxx. $\pm 0.5^\circ$	页号		2/3		东莞市文章济美电子有限公司							

REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A		图面首次发行	2016/07/25



1	JYS-SIM127-135	1800	12	21600
ITEM	PRODUCT NO.	QTY/REEL	REEL/CARTON	QTY/CARTON

GENERAL TOLERANCE	图号		设计	WIND	比例	1:1
X.±0.35	x.±5°	品名	1.27H 2 CHOOSE 1			mm
.X±0.30	.x.±2°		卡座 (NANO OR T-CARD) FOR CUSTOMER	审核	单位	
.XX±0.20	.xx.±1°	料号	5001B-SIM127-135	核准	视 角	
.XXX±0.15	.xxx.±0.5°			日期	2016/07/26	版 本
页号	3/3					东莞市文章济美电子有限公司