




技术要求:


1. 塑件材料: PA66 (UL-94V-0)
2. 接触件: 黄铜镀锡
3. 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 额定电压: 250V AC DC
6. 额定电流: 2.0A AC DC
7. 耐压: 能承受 1000V AC/Minute
8. 工作温度: $-25^{\circ}\sim+85^{\circ}$
9. 可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 $235\pm 5^{\circ}$, 时间 2.5 ± 0.5 秒
10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.

2	端子 Contact	黄铜	N*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍 30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN
1	基座 Wafer	PA66 (UL94V-0)	1	白色
序号	名称	材料	数量	备注

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

PIN number variable size comparison table

PART NO	PIN	A	W	C
JXT-ZH1.5-2PWZ	2	1.50	3.60	4.50
JXT-ZH1.5-3PWZ	3	3.00	5.10	6.00
JXT-ZH1.5-4PWZ	4	4.50	6.60	7.50
JXT-ZH1.5-5PWZ	5	6.00	8.10	9.00
JXT-ZH1.5-6PWZ	6	7.50	9.60	10.50
.....				
JXT-ZH1.5-16PWZ	16	22.50	24.60	25.50



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

TOLERANCE		 深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
.X±0.30	X.° ±5°	PART NO. JXT-ZH1.5-NPWZ	TITLE: ZH1.5MM 弯针		
.XX±0.20	X.X° ±1°				
.XXX±0.10	X.XX°±0.5°				
UNITS	mm	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG		
MATERILA	— — —	CHED: Olvia			
FINISH	— — —	APPD: Ava			