

深圳市索瑞达电子有限公司

承认书

客户名称: _____
客户料号: _____
产品名称: 共模扼流圈
产品料号: SRCM.4532.NT00 系列


客户承认

承认后请签回,如下订单后未签回, 视作默认,谢谢您的合作

发行日期	文件编号
2026-01-13	SRD-WI-28634

编制	审核	批准
黄小香	熊安勤	符妃团

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-28634	发行日期	2026-01-13
	版次	A	生效日期	2026-01-13
SRCM.4532.NT00 系列 样品承认书	修订次数	0	页 码	2 / 7

1. 外形尺寸：(单位：mm) 	A	4.5±0.2
	B	3.2±0.2
	C	2.8±0.2
	D1	0.75 Ref
	D2	0.85 Ref
	L	5.0 Ref
	H	3.6 Ref
	G1	3.4 Ref
	G2	1.7 Ref

2. 材料清单：

No.	Item	Material
1	Core	Ni-Zn Ferrite
2	Solder	Sn-0.7Cu
3	Wire	Copper Wire P180-G1

3. 原理图：

4. 产品品名构成

SRCM

4532

110

N

T

00

a

b

c

d

e

f

a: 系列名称Series name

b: 产品尺寸Product dimensions (A x B x C)

c: 电感值Inductance Value

d: 电感公差Inductance Tolerance

e: 包装Package(T:磁带/卷轴Tape/Reel、B: 散装Bulk)


f: 编号Numbering (标准standard)

5. 测试条件： ①除非另有规定，否则在以下条件下测试。 温度：5 to 35℃ 湿度：25 to 85% RH 大气压强：86 to 106 kPa ②当对测量结果有疑问时。 温度：20±2℃ 湿度：60 to 75% RH 大气压强：86 to 106 kPa
6. 电气特性：（见以下表）

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-28634	发行日期	2026-01-13
	版次	A	生效日期	2026-01-13
SRCM.4532.NT00 系列 样品承认书	修订次数	0	页 码	4 / 7


6. 包装:

(1) 编带尺寸: (单位: mm)




Series	W	P	P0	P1
	12.0±0.1	8.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.1
SRCM.4532	A0	B0	K0	t
	3.60±0.1	4.90±0.1	3.00±0.1	0.26±0.05

(2) 带盘尺寸: (单位: mm)



A	178±2
B	60±2
C	13.5±0.5
D	21.0±0.8
E	2.0±0.5
W	13.5±1.15
t	1.2±0.2
R	1.0±0.25


(3) 编带简图及拉伸方向



深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-28634	发行日期	2026-01-13
	版次	A	生效日期	2026-01-13
SRCM.4532.NT00 系列 样品承认书	修订次数	0	页 码	5 /7

(4) 盖带剥离强度

盖带	0.3~0.7N (30gf~70gf)
----	----------------------



测试条件:

- 1) 剥离角度: 165°~180° vs. carrier tape.
- 2) 剥离速度: 300 mm/min±10%

(5) 包装数量

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
盘	500	7"
内盒	2000	185mm*185mm*120mm
外箱	20000	395mm*385mm*205mm

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-28634	发行日期	2026-01-13
	版次	A	生效日期	2026-01-13
SRCM.4532.NT00 系列 样品承认书	修订次数	0	页 码	6 / 7

7、信赖性试验 Reliable Performance

NO	Item 项目	Specifications 规范	Test Methods 测试方法
1	Solder- Ability 可焊性	More than 90% of termination should be covered with new solder. 端电极焊锡覆盖率为 90%以上	Solder 焊锡: Sn 纯锡 Temperature 焊锡温度: 255℃+5℃/-0℃ Flux 助焊剂: rosin 松香 Duration 浸渍时间: 3.5±0.5s
2	Leaching Resistance 耐焊性	More than 75% of termination Should be covered with new solder. 端电极焊锡覆盖率为 75%以上	Solder 焊锡: Sn 纯锡 Temperature 焊锡温度: 270℃+2℃/-0℃ Flux 助焊剂: rosin 松香 Duration 浸渍时间: 10±0.5s
3	Drop 跌落	①No mechanical damage shall be noticed 外观无可见机械损伤 ②Impedance shall be within ±20% of the initial value 阻抗变化率≤±20%	Drop 10 times on a concrete floor from a height of 1m. 从距混凝土地面 1m 高度自由落下, 重复 10 次
4	Vibration 振动		Frequency 频率: 10 to 55Hz Amplitude 振幅: 1.52mm Direction and time 方向及时间: X, Y and Z directions for 2 hours each.
5	Humidity resistance 耐潮湿		a. Test condition 试验条件 Temp. 温度: 40±5℃ Humidity 湿度: 90%~95% Test time 试验时间: 500±12hr. b. Measurement method 测量条件: The component should be stabilized at normal condition for 24 hours before test. 试验后常温常湿环境中放置 (24±2) 小时后测量
6	High temperature resistance 耐高温		a. Test condition 试验条件 Applied rated current 施加额定电流 Temp. 温度: 85±5℃ Test time 试验时间: 500±12hr. b. Measurement method 测量条件: The component should be stabilized at normal condition for 24 hours before test. 试验后常温常湿环境中放置 (24±2) 小时后测量

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-28634	发行日期	2026-01-13
	版次	A	生效日期	2026-01-13
SRCM.4532.NT00 系列 样品承认书	修订次数	0	页 码	7 / 7

NO.	Item 项目	Specifications 规范	Test Methods 测试方法
7	Low temperature resistance 耐低温	①No mechanical damage shall be noticed 外观无可见机械损伤	a. Test condition 试验条件 Temp. 温度: -40±5℃ Test time 试验时间: 500±12hr. b. Measurement method 测量条件: The component should be stabilized at normal condition for 24 hours before test. 试验后常温常湿环境中放置（24±2）小时后测量
8	Thermal shock 热冲击	②Impedance shall be within ±20% of the initial value 阻抗变化率≤±20%	a. Test condition 试验条件 1) Temp. 温度: -40℃, time 时间: 30±3min 2) Temp. 温度: +85℃, time 时间: 30±3min 100 cycles b. Measurement method 测量条件: The component should be stabilized at normal condition for 24 hours before test. 试验后常温常湿环境中放置（24±2）小时后测量