









SECTION A-A

Note: 24pin with ground plate; 16pin without ground plate;

NO.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	FINISH
1	Shell	1	SUS304-1/2H,T=0.30mm	50u"Ni Min.
2	TERMINAL	2	C7025 TM04,T=0.12mm	1u"Au/50u"Ni Min.
3	MID PLATE	1	SUS301-H,T=0.15mm	wash
4	GROUND PLATE	2	SUS301-H,T=0.10mm	wash
5	Housing	1	LCP	UL 94 V-0

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-TYPE-C-389		版本 REV.	A
			X.±0.50	X.°±5°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	TYPE-C Vertical Type Double Row SMT REC		页次 SHEET	1/1
			.X±0.35	.X°±3°	核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.				
			.XX±0.25	.XX°±2.5°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)				

USB TYPE-C 16PIN ASSIGNMENTS

PIN	NUMBER	SIGNAL	NAME
	A1		GND
	A4		VBUS
	A5		CC1
	A6		Dp1
	A7		Dn1
	A8		SBU1
	A9		VBUS
	A12		GND

PIN	NUMBER	SIGNAL	NAME
	B12		GND
	B9		VBUS
	B8		SBU2
	B7		Dn2
	B6		Dp2
	B5		CC2
	B4		VBUS
	B1		GND

1-1.HOUSING&MOLDING:HIGH TEMPERATURE RESISTANT
PLASTIC,UL94 V-0 COLOR:BLACK
1-2.CONTACTS:COPPER ALLOY T=0.12mm
1-3.SHELL:STAINLESS STEEL SUS304-1/2H,T=0.30
1-4.MID PLATE: STAINLESS STEEL(SUS301)T=0.15mm
1-5.EMI PLATE: STAINLESS STEEL(SUS301)T=0.10mm



Ni 50u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
Au PLATED ON THE MATING AREA OF CONTACT.
MATTE SN PLATED ON THE SOLDER AREA.

2-4.EMI PLATE: CLEAR ONLY

3.3.DURABILITY:10000 CYCLES;

STRENGTHING FEMINIST ENGAGEMENTS 3, 30-31

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA		料号 PART NO.	BX-TYPE-C-389		版本 REV.	A
			X.±0.50	X.*±5°	审核 CHECK	EVA		品名 TITLE	TYPE-C Vertical Type Double Row SMT REC		页次 SHEET	1/1
			.X±0.35	.X*±3°	核准 APPROVAL	JADE		客户料号 CUTM.NO.				
			.XX±0.25	.XX*±2.5°				 Bossie (博锡)				
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				




说明:

- 1.每卷前后各空XXPCS,尾部用美纹胶纸封住;
- 2.将产品放满盘后,再卷一圈保护带,用美纹胶纸将其封住,并贴上1Pcs物料标签;
- 3.每10卷盘一叠共XXXPcs并装入1个外箱内;
- 4.在搬运过程中要轻拿轻放;
- 5.在运输中不可堆放过多(1.8M最高),不可重压;
- 6.跌落测试条件:

成品箱从1.2米高度自由落体(一角三棱六面):

- a.产品不可跑下带凹槽;
- b.产品不可有摔伤,变形;
- c.内包装材料不可严重破损.



NO.	NAME	SPEC	Q'TY
0	TYPE C RECEPTACLE		XXXPCS/CARTON
1	CARRIER TAPE	W=24mm,T=0.50mm	XXXPCS/PLATE
2	COVER TAPE	W=21.5mm	10PLATES/CARTON
3	REEL PLATE	ø330*100*24.4mm	10PCS/CARTON
4	RoHS LABEL		10PCS/CARTON
5	PRODUCT LABER		10PCS/CARTON
6	CARTON	350*340*310mm	1PCS/PACKAGE

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-TYPE-C-389	版本 REV.	A
			X.±0.50	X.*±5°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	TYPE-C Vertical Type Double Row SMT REC	页次 SHEET	1/1
			.X±0.35	.X*±3°	核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.25	.XX*±2.5°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)			