



ISO9001-2015  
Certificate No:672022020207194

No.T52210311961TC Date;OCT 12,2022 No.T52310270397TC Date;apr 15,2023

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱  
CUSTOMER

品名規格  
DESCRIPTION RH 12×15×8

客户料號  
CUS. P/N

提出日期  
DATE 2025.05.12


出圖 RDRAWING		
發行 MADE	復核 CHECKED	確認 APPROVED
李光赫	方煜镗	梁琼
销售部：张 丽		

承 認 CUSTOMER APPROVE



# 承 認 書



## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2025.05.12	
規格 ITEM	RH 12×15×8	編號 SERIAL NO.		
1.1. 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):		1.2. 實物圖: The Sample::		
		A	12 ± 0.5 mm	
		B	15 ± 0.5 mm	
		C	8 ± 0.4 mm	
		D		
		E		
		F		
		G		
		H		
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:		測試儀器 TEST INSTRUMENTS		
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ	KHZ MHZ	
<input type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	
<input checked="" type="checkbox"/> Z	Z1= 25 Ω MIN	25 KHZ 25 MHZ	Z2= 60 Ω MIN	100 KHZ 100 MHZ
	Z3=	/ KHZ / MHZ	Z4=	/ KHZ / MHZ
溫度 TEMP	℃	濕度 HUMIDITY	%	
綫組 WINDING		Φ0.5x0.5TSx100L(mm)		
3. 外觀: THE LIMIT OF BREAKAGE:				
項目 Item		標準值 Standard Value		
一處缺陷的面積 Area of a breakage		≤1mm <sup>2</sup>		
總缺陷面積 All area of the breakage		≤2mm <sup>2</sup>		
缺陷深度 The depth of the breakage		≤0.4mm		
毛刺長度 The length of burr		≤0.2mm		
4. 包裝: PACKAGING:				
內包裝采用泡塑盒, 外包裝采用紙箱, 每箱產品外面都蓋上合格章(包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing adopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified chapter label outside(include the variety, quantity, batch number and inspector).				

深圳市航宇磁电有限公司

# 檢驗數據

## INSPECTION DATA

客戶名稱 CUSTOMER					日期 DATE	2025.05.12	數量 QUANTITY	10PCS					
編號 SERIAL NO.					形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):		實物圖: The Sample::						
規格 ITEM	RH 12 × 15 × 8												
線組 WINDING	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)												
測試頻率 TEST FREQ	Z1=	KHZ 25 MHZ	Z2=	KHZ 100 MHZ									
	Z3=	KHZ MHZ	Z4=	KHZ MHZ									
溫度 TEMP	℃	濕度 HUMIDITY		%									
項目 TEST ITEM	電氣性能 ELECTRIC CHARACTERISTICS						尺寸(單位:毫米) DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μH) (MH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			25	60			12	15	8				
+			/	/			0.5	0.5	0.4				
-			0	0			0.5	0.5	0.4				
1			34.6	86.6			11.99	14.90	8.04				
2			34.8	86.2			11.92	14.85	8.02				
3			34.2	86.8			11.90	14.83	8.06				
4			34.4	86.4			11.95	14.89	8.04				
5			35.0	87.0			12.05	14.90	8.06				
6			35.6	86.2			12.00	14.96	8.02				
7			35.2	86.0			12.06	15.17	8.05				
8			35.4	86.6			12.10	15.10	8.01				
9			35.6	87.4			12.12	15.15	8.00				
10			34.2	87.6			12.05	15.18	8.09				
X̄			34.90	86.68			12.01	14.99	8.05				
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y				
測試儀器: TEST INSTRUMENTS:  HP 4191A							檢 驗 INSPECTED	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED				
							李光赫						方煜鐳

