

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CSR9-90B

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411339

日期
DATE

2024年5月8日

出圖
DRAWING

發行
ISSUE

復核
CHECKED

核準
APPROVAL

趙
利勤

李
新义

王
传军


DATE: 2024/5/8

承認
CUSTOMER APPROVAL





承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規 格 ITEM	CSR9-90B		編 號 SERIAL NO.	NO. CF1025411339	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	19.50 ± 0.8	mm
			B	18.00 ± 0.8	mm
			C	9.00 ± 0.5	mm
			D	35.00 ± 0.8	mm
			E	5.50 ± 0.8	mm
			F		
			G		
			2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;		
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172	
☒ Z	Z1=60 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826
	Z2=150 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826
溫 度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%		4. L-METER: ☐ TH-2775B
繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING:					
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).					

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CSR9-90B				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411339					
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=60 Ω MIN 25MHZ KHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=150 Ω MIN 100MHZ KHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L (μ H)	Z1 (Ω)	Z2 (Ω)	Z3 (Ω)	Z4 (Ω)	A	B	C	D	E	F	
			60	150			19.5	18	9	35	5.5		
+			/	/			0.8	0.8	0.5	0.8	0.8		
—			0	0			0.8	0.8	0.5	0.8	0.8		
1			78.5	192.5			19.48	18.05	9.02	34.90	5.49		
2			79.2	192.6			19.42	18.02	9.03	35.07	5.51		
3			77.6	193.2			19.19	18.07	9.01	34.96	5.52		
4			78.4	191.5			19.25	18.23	9.05	34.93	5.49		
5			78.5	196.6			19.21	18.21	8.99	35.00	5.52		
6			79.3	197.6			19.23	18.25	8.97	34.86	5.51		
7			78.2	197.4			19.54	19.15	9.05	35.04	5.52		
8			79.2	196.6			19.25	18.12	9.05	34.96	5.50		
9			78.6	196.4			19.38	19.25	8.99	34.96	5.53		
10			78.3	196.1			19.52	18.20	9.00	34.72	5.49		
X			78.6	195.1			19.35	18.36	9.01	34.94	5.51		
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y		
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A+16092A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
						趙 利勤		李 新义		王 传军			

