


客户确认:	
日期:	



注意事项:
1:H1 端线材剥皮3mm焊接AC 插座, H2 端线材剥皮3mm压接3962T 端子
2:100% 导通
3: 端子拉力7kg
4: 按照图纸接点穿胶壳
5: 焊接注意虚焊 假焊 等不良现象;

5	∅3.0X15mm 黑色热缩管	2	PCS	/
4	AC 八字形插座	1	PCS	
3	UL1672#20 棕,, 蓝, 各X1	165	mm	/
2	3962-T (VH3. 96端子)	2	PCS	
1	3962H-3P (VH3. 96胶壳)	1	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	代码

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO.LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-3962H-3P+AC插座+UL1672-20AWG L=150MM			
DRAWN: LQW	DATE: 2025-12-06	CLIENT P/N:			
		UNIT:	mm	SCALF:	free
		FILE NO.		XPB11780037	REV. A