


客户确认	
日期	

标记	版次	变 更 内 容	日期
	A版	新版图纸	



加工说明：

1. 线材剥皮 3.0 ± 0.5 mm后, 打压2008T (PHB2.0端子)

2. 线材与端子拉力须大于4.5Kg/F

3. 按图示插胶壳

4. 沾锡端：

①沾锡端铜线要扭一下再沾锡，否则容易沾锡端不平，分叉。

②焊锡无黑色异物，焊锡光亮无氧化。

					APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO.LTD					
3	UL1007#22 黑X18	305	mm		CHECKED:	DATE:	TITLE: 1H/2008H-2*9P带扣+UL1007#22					
2	2008T (PHB2.0端子)	18	PCS		DRAWN:	DATE:	L=300mm 剥皮扭线上锡5.0mm					
1	2008H-2*8P带扣 (PHB2.0胶壳) Pitch:2.0mm 白色	1	PCS				CLIENT P/N /					
序号	材料规格	用量	单位	代码	LQW	2025-12-06	UNIT	mm	SCALE	free		
							FILE NO.		XPB11780041		REV.	A