





标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE



材料及电镀


- 1. 塑件主体: PA66
- 2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ ,5秒



2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	接线端子
料号 PART NO	HC-JXDZRM-5.08-6P

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

比列 SCALE 1:1



公差参数	未注明公差:
mm	X.xxx ±0.10
2-6P	X.xx ±0.20
7-12P	X.x ±0.30
13-18P	X.x ±0.40
19-24P	X.x ±0.50

单位 UNIT MM

张数 PART NO 1 OF 1

版本 REV A

制图 DRAW AhYe

审核 CHECKED 夏操云

批准 APPROVE 赵亮亮

