




| | | | | |
|------------|---------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 标记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修改 REVISE | 日期 DATE | 核准 APPROVE |
| | | | | |

A
B
C
D
E
F
G


A
B
C
D
E
F
G





3 Pin以上



2 Pin



A-A



PCB LAYOUT

材料及电镀

1. 塑件主体: PA66
2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ ,5秒

| | | | | |
|----|----|------|-------|----|
| 2 | 插针 | 铜 | 镀镍 | |
| 1 | 基座 | PA66 | 绿色 | |
| 序号 | 品名 | 材质 | 电镀/颜色 | 备注 |



深圳市虹成电子有限公司

| | |
|---------------|--------------------|
| 品名 TITLE | 接线端子 |
| 料号 PART NO | HC-JXDZVM-5.08-16P |

| | | | | |
|---|----------------|--------|----------------|------|
| GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | 比 例 SCALE | 1:1 | | |
| 公差参数 mm DimP DimL 2-6P ±0.10 ±0.20 7-12P ±0.20 ±0.30 13-16P ±0.25 ±0.40 18-24P ±0.30 ±0.50 | 单 位 UNIT | MM | 制 图 DRAW | AhYe |
| 未注明公差: X.xxx ±0.10 X.xx ±0.20 X.x ±0.30 | 张 数 PART NO | 1 OF 1 | 审 核 CHECKED | 夏操云 |
| | 版 本 REV | A | 批 准 APPROVE | 赵亮亮 |

