

标记  
MARK

ECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION

修改  
REVISE

日期  
DATE

核准  
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B






C

D

E

F

G



### 材料及电镀

- ①. 塑件主体: PA66,
- ②. 焊 针: 黄铜, 镀镍

### 电气性能

- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 8A 7A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC1500V\1Min

### 机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名  
TITLE 接线端子

料号  
PART NO HC-JXDZRC-3.5-15P

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)

比列  
SCALE 1:1

公差参数			X.xxx	±0.10
Poles	Dim	Dim L		
2-6P	±0.10	±0.20	X.xx	±0.30
7-12P	±0.20	±0.30	X.x	±0.50
13-18P	±0.25	±0.40	X.xx'	±1'
19-24P	±0.30	±0.50	X.x'	±3'
			X.*	±5'

单位  
UNIT MM

张数  
PART NO 1 OF 1

版本  
REV A

制图  
DRAW AhYe

审核  
CHECKED 夏操云

批准  
APPROVE 赵亮亮

