



1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

6	内齿垫圈	E	金	1	
5	螺母	HPb59-1	金	1	
4	压接套	HPb59-1	镍	1	
3	外导体	HPb59-1	金	1	
2	绝缘体	PTFE		1	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注



技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50Ω
- 3、频率范围: 0 ~ 6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥ 5000MΩ
- 5、介质耐压: 1000V (AC 有效值)
- 6、内导体分离力: ≥ 0.28 N
- 7、轴向保持力: ≥ 22 N
- 8、连接机构耐力距: ≥ 1.7 N·m
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: -55℃ ~ 165℃
- 11、接触电阻: 外导体间 < 2mΩ, 内导体间 < 3mΩ



制图	版次	比例	型号规格 HL2-RP-SMA-C-KY1.5-11
审核	投影		
批准	* 为重点尺寸		品名 SMA型直式母头电缆插座
		单位 mm	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology Co., Ltd