

东莞市高钺达电子有限公司

DONGGUAN GYUEDA ELECTRONICS CO.,LTD

承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

Customer : _____

Description : 高钺达 WAF2.54弯插系列图纸

Part No. : 8800-XXA2-TH (90 °)

Customer P/N : _____

高钺达电子有限公司		客 户	
工程 承 认 章		工程 承 认 章	
品 管 承 认 章		品 管 承 认 章	

TAIWAN FACTORY:協昌精密工業股份有限公司

ADD: NO.95 Twopart Southharbour road,Taipei,Taiwan.CHINA 地址:

中国臺灣台北市南港路二段 95 號

TEL:02-27884666 FAX : 02-26535492

<http://www.dggyd.com/>

CHINA FACTORY:东莞市高钺达电子科技有限公司


地址:东莞市大岭山镇莞长路大岭山段110号2号楼701室

E-mail:xiayan@dggyd.com

标记	说 明	签 名	日 期
△			
△			
△			

技术参数 SPECIFICATION

间 距: 2.5
Pitch: 2.5
工作温度: -25℃~+85℃
Working temperature: -25℃~+85℃
额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
额定电流: 3.0A
Current rating: 3.0A
接触电阻: ≤0.02 Ω
Contact resistance: ≤0.02 Ω
绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
耐 压: 1000V AC (有效值)
Withstand voltage: 1000V AC (rms)
焊接温度: 260±5℃
Soldering temperature: 260±5℃



9	9Pin	9Pin	9Pin	20	25	17					
8	8Pin	8Pin	8Pin	17.5	22.5	16	16Pin	16Pin	16Pin		
7	7Pin	7Pin	7Pin	15	20	15	15Pin	15Pin	15Pin		
6	6Pin	6Pin	6Pin	12.5	17.5	14	14Pin	14Pin	14Pin	32.5	37.5
5	5Pin	5Pin	5Pin	10	15	13	13Pin	13Pin	13Pin	30	35
4	4Pin	4Pin	4Pin	7.5	12.5	12	12Pin	12Pin	12Pin	27.5	32.5
3	3Pin	3Pin	3Pin	5	10	11	11Pin	11Pin	11Pin	25	30
2	2Pin	2Pin	2Pin	2.5	7.5	10	10Pin	10Pin	10Pin	22.5	27.5
极数	180°	90°	90°带定位	A	B	极数	180°	90°	90°带定位	A	B
产品规格			尺寸 (mm)			产品规格			尺寸 (mm)		

L>10	±0.3	③						
6<L≤10	±0.2	②	基座	1			PA66增强	米黄色
L≤6	±0.1	①	插针	n			H62	镀 锡
角 度	±3°	序号	名 称	数 量	对 应 端 子 号	材 质	备 注	
东莞市高钺达电子科技有限公司								
设 计		日 期		名 称		XH高温连接器		
审 核		日 期						
核 准		日 期		页 码		1/1	版 本	
比 例	1:1	视 图		单 位	mm	图面编号		