




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557-2x1A-PF1-05	---	5.40
2	HC-5557-2x2A-PF1-05	4.20	9.60
3	HC-5557-2x3A-PF1-05	8.40	13.80
4	HC-5557-2x4A-PF1-05	12.60	18.00
5	HC-5557-2x5A-PF1-05	16.80	22.20
6	HC-5557-2x6A-PF1-05	21.00	26.40
7	HC-5557-2x7A-PF1-05	25.20	30.60
8	HC-5557-2x8A-PF1-05	29.40	34.80
9	HC-5557-2x9A-PF1-05	33.60	39.00
10	HC-5557-2x10A-PF1-05	37.80	43.20
11	HC-5557-2x11A-PF1-05	42.00	47.40
12	HC-5557-2x12A-PF1-05	46.20	51.60

Ordering Information

HC-5557 - N * - * - ** - 05

Pin

Type

Colour

高阻燃 灼热丝

Y=孔座

默认=透明

不燃

PF1=750℃ 不燃

A=直针

B=红色

850℃ 不燃

PF2=850℃ 不燃

AW=弯针

L=蓝色

850℃ 不燃

PF2=850℃ 不燃

Y=黄色

850℃ 不燃

PF2=850℃ 不燃

P=紫色

850℃ 不燃

PF2=850℃ 不燃

O=黑色

850℃ 不燃

PF2=850℃ 不燃

V=绿色

850℃ 不燃


PF2=850℃ 不燃

BR=棕色

850℃ 不燃

PF2=850℃ 不燃

			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	5557 (4.20) 双排 直针 高阻燃 灼热丝	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-5557-2xNA-PF1-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2



			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	5557 (4.20) 双排 直针 高阻燃 灼热丝 Pin 位图	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-5557-2xNA-PF1-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	2/2