







H	H1	
3.2	1.9	
3.5	2.2	
3.8	2.5	



技术参数

- 额定电流: 50mA 12V DC
- 接触电阻: 100毫欧
- 行程: 0.2±0.05mm
- 绝缘电阻: 100兆欧
- 抗电强度: 100v 50Hz 1Min



电器原理图

P C B 参考图

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	2万次	2万次

						第一视角		比例	规格型号/ Part No	TAT-240Z-TG
						一般公差		1:1		
						>0.5-2	±0.1	单位	产品名称/ Product Name	2*4侧按支架
						>2-5	±0.2			
						>5以上	±0.3			
	標記	處數	更改文件號	簽字	日期	角度		mm		
	设计/Designed		审核/Checked		批准/Approved		东莞市高钺达电子科技有限公司			
注										