

特点

- Coil
- 最大 0.8 mm 的电线直径端为方形和非接地端
- 电线直径端数 1.00mm 以上为方形和接地
- 由右螺旋角制成
- 弹簧可直接放置在杆产品上

RS Pro y 压缩弹簧、 22mm x 9.25mm 、 8.92n/mm

RS 号: 751-641



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 系列压缩弹簧、有多种尺寸和长度、有闭合和接地两种类型、不是接地两种类型。压缩弹簧非常受欢迎、因为它们可以在小空间中存储大量能量、使其特别适用于各种用途。

一般规格

| | |
|----|---------------------|
| 材料 | 钢合金 |
| 结束 | 已关闭 |
| 应用 | 圆珠笔、车辆、移动电话、阀门、电气开关 |

机械规格

| | |
|------------|----------|
| 外径 | 9.25mm |
| 电线直径 | 1.25mm |
| 自由长度 | 22mm |
| 最小工作长度 | 10.5mm |
| 最小工作长度时的负载 | 104.93N |
| 弹簧施量 | 8.92N/mm |

认证

| | |
|----------|------------------|
| 合规性 / 认证 | din 2095 (2 级) |
|----------|------------------|



| RS Stock No. | Free Length | Outside Diameter | Spring Rate | Minimum Working Length |
|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|
| 751499 | 38.5 mm | 5.63 mm | 0.7N/mm | 16.2 mm |
| 751506 | 54 mm | 6.93 mm | 0.63N/mm | 17.7 mm |
| 751534 | 36 mm | 5.8 mm | 1.8N/mm | 21.5 mm |
| 751540 | 68 mm | 8.8 mm | 0.44N/mm | 23.8 mm |
| 751556 | 45.5 mm | 10.8 mm | 0.49N/mm | 14.3 mm |
| 751562 | 34.5 mm | 6 mm | 4.4N/mm | 24.6 mm |
| 751578 | 30.5 mm | 7.3 mm | 3.26N/mm | 19.9 mm |
| 751584 | 28.5 mm | 9 mm | 2.33N/mm | 14.3 mm |
| 751590 | 59 mm | 9 mm | 1.08N/mm | 28.3 mm |
| 751607 | 26 mm | 11 mm | 1.85N/mm | 11.2 mm |
| 751613 | 56 mm | 11 mm | 0.81N/mm | 22.4 mm |
| 751629 | 55.5 mm | 13.5 mm | 0.61N/mm | 19.4 mm |
| 751641 | 22 mm | 9.25 mm | 8.92N/mm | 10.5 mm |
| 751657 | 69 mm | 9.25 mm | 2.69N/mm | 30 mm |