

特点

- 无硅
- 4 : 1 安全系数
- 肖氏硬度 95/98 shore a
- 耐纽结
- 符合美国食品及药物管理局 (

RS Pro 软管无色聚氨酯 8mm x 30m cpu 系列

RS 号: 917-2404



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供各种尺寸和颜色的聚氨酯管，可与气动推合式适配器搭配使用。它具有出色的耐磨性和耐弯曲性、适用于各种化学制品。此管道符合 FDA 标准，不含硅。所有型号均高度可靠且品质卓越。

一般规格

颜色	无色
材料	聚氨酯（基于酯）
管筒数	1
特殊功能	低温柔性
应用	化学传输管、燃油和润滑管路、气动控制系统

机械规格

软管内径	5.0mm ± 0.20mm
软管外径	8.0mm ± 0.20mm
长度	30m
每米重量	0.040Kg
弯曲半径	50mm

操作环境规格

最大工作压力	10 巴
最低工作温度	- 50°C
最高工作温度	55°C
爆破压力	40 巴

认证

合规性 / 认证	林业发展局
----------	-------



RS Stock Number	9172384	9172387	9172381	9172393	9172397
Internal diameter	2.5 ± 0.10mm	4.0 ± 0.12mm	5.0 ± 0.20mm	7.5 ± 0.20mm	9.0 ± 0.20mm
External diameter	4.0 ± 0.10mm	6.0 ± 0.20mm	8.0 ± 0.20mm	10.0 ± 0.20mm	12.0 ± 0.20mm
Length Tolerance	BS EN ISO 1307 (± 1%)				
Maximum Working Pressure	11 Bar	10 Bar	10 Bar	7.5 Bar	6.5 Bar
Minimum Burst Pressure	44 Bar	40 Bar	40 Bar	30 Bar	26 Bar
Bend radius	25mm	40mm	50mm	75mm	90mm
Working Temperature	- 50°C to + 55°C				
Material	Polyurethane (Ester Based)				
Material Softness	95/98 Shore A hardness				
Weight per metre	0.01Kg	0.023Kg	0.040Kg	0.044Kg	0.069Kg
Coil Weight	0.30Kg	0.70Kg	1.20Kg	1.32Kg	2.06Kg