

特点

- 陶瓷熔丝
- 6.3mm x 32mm 保险管尺寸
- T 速度等级
- 形状为圆柱形

RS Pro ， 2A 陶瓷管形熔丝， 6.3 x 32mm ， 速度 T

RS 库存号： 209-9333



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 提供此系列的微型陶瓷管形熔断器。这些熔断器是防浪涌 (也称为慢熔或延时)，这意味着它们允许电流在短时间内流动，而不会熔断器熔断 / 短路。这些 RS Pro 熔丝具有高断开容量，且为 6.3mm x 32mm。

一般规格

保险丝转速	t
主体材料	陶瓷
尺寸指定	微型
ul 类	UL 248-13
应用	RS Pro 提供此系列的微型陶瓷管形熔断器。这些熔断器是防浪涌 (也称为慢熔或延时)，这意味着它们允许电流在短时间内流动，而不会熔断器熔断 / 短路。这些 RS Pro 熔丝具有高断开容量，且为 6.3mm x 32mm。

电气规格


额定电流	20A
额定电压	440V 交流

机械规格

保险丝尺寸	6.3 mm x 32 mm
总长度	32mm
直径	6.3mm

认证

合规性 / 认证	ul、rohs
----------	---------



Schmelzzeitgrenzwerte:
Fusing time limits:

Bemessungsstrom Rated current	$1,5 \times I_N$		$2,1 \times I_N$		$2,75 \times I_N$		$4 \times I_N$		$10 \times I_N$	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
100 mA - 1,6 A	1 h	30 min	400 ms	80 s	95 ms	5 s	10 ms	300 ms		
2 A - 32 A	1 h	30 min	400 ms	80 s	150 ms	5 s	20 ms	300 ms		

Time-Current Curves

