

## 特点

- 此橡胶的最大连续温度为 50°C
- 橡胶符合 rohs 和 wee 标准
- 橡胶符合 rohs 和 wee 标准
- 多用途（商业和家庭）
- 由 1933 年以来已知的 LDPE (低密度聚乙烯) 制成

## RS PRO 抗振支脚、直径 19mm ldpe

RS 库存号: 543-513



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

起初、这款不显眼的防振支脚看起来可能过于简单化。但是、这款防振安装件的强大功能受到了全球许多用户的赞赏。我们自豪地推出适用于商业和家庭应用的 **RS PRO** 防振安装件，例如椅子橡胶支脚，橡胶家具支脚，防振机器减速器，甚至可用作门保险杠。通用性使橡胶安装件成为吸收、隔离振动和防止噪声的完美解决方案。我们提供种类繁多的安装件、这些安装件的应用范围要大得多、以解决工业级机械在基础设施方面的问题。通过在产品上使用与表面接触的安装件、您可以确信受控的移动和噪音有限。这些橡胶的使用寿命非常长、这意味着这是一项长期投资。防振安装件不仅可保护地板或机器、还可保护人员免受潜在伤害。我们的产品系列经过工程师的验证，质量可与领先品牌媲美，而且无需支付高昂的价格。

## 一般规格

类型	英尺
脚部形状	圆形
材料	ldpe
脚部颜色	黑色
应用	工业机器，家具支脚 (桌子，椅子)，门保险杠，洗衣机

## 机械规格

直径	19mm
总高度	15.9mm

## 操作环境规格

最高工作温度	+70°C
最低工作温度	-30°C

## 认证

合规性 / 认证

符合 rohs 和 wee 标准

