






变更版次	提出人	工程变更单号	基本描述	时间	修订	核准

符合RoHS环保要求



备注:

1. 材质:

外壳: C2680-H

端子: C2680-EH;

塑胶: LCP环保

2. 电镀规格:

外壳: 全部区域镀亮镍 $80\mu\text{''}\sim 120\mu\text{''}$ Min. 电镀符合"RoHS"标准;

端子: 先镀 $80\sim 100\mu\text{''}$ 镍打底, 再在接触区域镀金 $1\mu\text{''}$, 在焊接区域镀雾锡 $120\mu\text{''}$ Min.

3. 外观:

不可有脏污、模痕、压伤、错位等不良现象;

4. 盐雾试验要求:

试验测试24H, 腐蚀等级达到9.8级以上;

5. 胶芯破坏测试要大于2.0Kgf;

LCP胶芯过高温 $240^{\circ}\sim 260^{\circ}$

6. 端子保持力每PIN要 $> 8\text{N}$;

在没有焊PCB板时外壳与胶芯的止退力要 $> 2\text{Kgf}$;

7. 有"☒"标志的尺寸为QIP检验尺寸;

8. 有"⊗"标志的尺寸为FAI全检尺寸;

9. 电气性能:

A. 耐压: AC500V/1MIN.

B. 绝缘阻抗: $1000\text{M}\Omega/\text{MIN}$.

C. 接触阻抗: $30\text{m}\Omega/\text{Max}$.

视角: ⊙ ⊚	未注公差: .000 ±0.03 .00 ±0.05 .0 ±0.10 角度 1°	连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD		
品名	MICRO USB 5P无边有柱插板5.9	绘 制	页码	1/1
图纸编号	TCB0008	设 计	版本	A
客户料号		审 核	比例	1:1
图纸类型	成品图	核 准	单位	mm

A	T=0.85	B	T=0.90
A	T=1.25	B	T=1.35
A	T=1.55	B	T=1.65