


数据表
库存号106-5310
RS 袖珍型 UV AB 仪表



特征:

- 过载指示。
- 电池电量不足指示。
- 测量紫外线辐射强度。
- UV AB 范围: 290 至 390 纳米 (nm)。
- 测量范围: 3999 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ and 39.99 mW/cm^2 。
- 数据保持。
- 零调整。
- 采样率: 每 3 秒 1 次。
- 自动关闭电源: 仪表在 15 分钟不活动后自动关闭

规格:

- 显示屏: 3-3/4 位 LCD 显示屏, 最大读数为 4000
- 传感器: UV 传感器 290 nm 至 390 nm。峰值感应波长: 365 nm
- 采样率: 每 3 秒 1 次。
- 测量范围: 3999 uW/cm2 ~39.99mW/cm2 (1000 uW/ cm2=1 mW/cm2)。
- 精确度满刻度: 阳光 U
V: ±4% FS +2 位
± 15%
- 电源: 2 节 1.5V AAA MN2400 LR03 AM4 电池。
- 电池寿命: 约 50 小时。
- 尺寸: 133 x 48 x 27 mm (长 x 宽 x 高)。
- 重量: 安装电池后约为 90g。
- 附件: 手册、电池和便携包。