



电路图



PCB. 焊接图

主要技术规格:


1. 额定值: 0.05A DC12V
2. 接触电阻: 0.1Ω (初期值)
3. 操作力: 250±30gf
4. 行程: 0.20±0.1mm
5. 绝缘电阻: 100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 30,000 Cycles

材料:

- 本体: LCP (黑色)  
 按钮: PPA (白色)  
 卡件: 黄铜 (镀银)  
 弹片: 不锈钢 (复银)  
 盖板: 不锈钢 (酸洗)



第一视角



名称  
轻触开关

标记	处数	更改文件号	签名	日期	比例	一般公差	
设计				2018.03.25	单位	mm	>0.5~2 ±0.10
审核				2018.03.25	重量		>2~5 ±0.25
批准				2018.03.25			>5~10 ±0.30
							角度 ±0.5

型号  
LXW-6X36X25-SMD