



PTFE 绝缘设备用线 TYPE A 19/0.2

产品规格书

RS PRO 货号:

从 8417302~8417336



规格:

| 导体 | | | | 绝缘厚度 (mm) | | 绝缘直径 (mm) | | 导体电阻 (Ω /Km, at 20°C) | 电缆重量 | 额定电流 (A) |
|-----|--------------------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------------------------|----------------|-------------|
| AWG | 面积 (mm ²) | 直径 (mm) | 根数 (mm) | 最小 值. | 最大 值. | 最小 值. | 最大 值. | 镀银线 | 最大值 (Kg/Km) | Max. |
| 20 | 0.597 | 1.00 0 | 19/0.20 | 0.10 | 0.15 | 1.20 | 1.35 | 32.5 | 7.19 | 11.0 |

*电流额定值基于 40°C 的温升 (自由空气中的单线)

特征:

参考标准: BS 3G 210:1996

额定电压: 300 Vrms

工作温度 (°C): -75 to 200 °C

结构:

内导体: 镀银铜

绝缘: PTFE



| RS 料号 | 产品描述 |
|---------|-----------------------|
| 8417302 | PTFE A 19/0.2 红色 100m |
| 8417305 | PTFE A 19/0.2 黑色 100m |
| 8417308 | PTFE A 19/0.2 粉色 100m |
| 8417311 | PTFE A 19/0.2 白色 100m |
| 8417314 | PTFE A 19/0.2 黄色 100m |
| 8417318 | PTFE A 19/0.2 蓝色 100m |
| 8417320 | PTFE A 19/0.2 绿色 100m |
| 8417324 | PTFE A 19/0.2 棕色 100m |
| 8417327 | PTFE A 19/0.2 橙色 100m |
| 8417333 | PTFE A 19/0.2 篮紫 100m |
| 8417336 | PTFE A 19/0.2 灰色 100m |