


客户确认

日期



加工说明:

1:线材H1 H2端剥皮2.0mm, H1端压接2008T端子, H2端压接2001T端子

2: 端子拉力1.5kg

3:100%导通

4: 按照图纸接点表穿胶壳

5: 距离两端插头50mm扎带捆绑, 两扎带之间线材绞线

6;H1端5 6 8 18 21 22 23 24 25 26为空P

接点表:

H1	1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
H2	1	2	15	16	5	3	4	10	6	11	7	13	8	9	14	12
颜色	红	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑

序号	材料规格	用量	单位	代码
6	2.0X80mm白色扎带	2	PCS	
5	2001H-16P(PH2.0胶壳)	1	PCS	
4	2001T(PH2.0端子)	16	PCS	/
3	UL1007#226 红*1, 黑*15	各345	mm	/
2	2008T	16	PCS	/
1	2008H-2*13P Pitch:2.0mm	1	PCS	/

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO.LTD												
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-2008H-2X13P+2001H-16P+UL1007-26AWG L=320MM 绞线												
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N	/	UNIT mm SCALE free										
LQW	2025-12-06	FILE NO.	XPB11780011	REV.	A									