

## 特点

- PVC 绝缘护套材料
- 多种颜色可供选择，包括红色、蓝色和绿色
- 尺寸范围为 0.5mm<sup>2</sup> CSA/27 AWG 至 2.5mm<sup>2</sup> CSA/20 AWG
- 各种导线、包括 - BS6004、5 级和普通退火
- 以 100m 卷装供货

## RS PRO 黑色， 0.1 mm<sup>2</sup> 器材电线， 100m

RS 库存号： 285-7662



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 为您提供一系列单芯电缆。适用于电源、照明和内部布线应用。所有此系列中的标准设备电线均为 100 m 长，具有各种护套颜色可供选择，适合各种应用。由于铜导体的坚固和精心制造，所有型号的产品都具有高度的可靠性和优良的品质。

## 一般规格

类型	设备电线
导线材料	铜
护套颜色	白色；红色；黄色 / 绿色
绝缘材料	黑色
屏蔽类型	无屏蔽

## 电气规格

美国线规	27AWg
芯线束	26/0.07 mm
额定电压	150V
额定电流	2A
电缆类型	绞合
测试电压	2000V 交流

## 机械规格

横截面积	0.1mm <sup>2</sup>
外径	1mm
长度	100mm
绝缘壁厚	0.30mm
导线直径 ( mm )	0.40mm
重量	1.8 千克 / 公里
绞线尺寸	26 x 0.07 (设计)

## 操作环境规格

最低工作温度	-1°C
最高工作温度	970°C
工作温度范围:	-10°C 至 70°C

## 认证

符合标准	符合 RoHS 标准
------	------------



Stock No.	Nominal Cross Section (mm <sup>2</sup> )	Strand Design (n x Ø mm)	Weight of Cable (kg/km)	Conductor Diameter (mm)	Thickness insulation Wall (mm)	Outer diameter (mm)	Rated Voltage (V)	Test voltage (V ac)	Rated Current (A)	Colour
2857662	0.10	26 x 0.07	1.8	0.40	0.30	1.0	150	2000	2	Black
2857678	0.10	26 x 0.07	1.8	0.40	0.30	1.0	150	2000	2	Red
2857713	0.15	39 x 0.07	3.5	0.50	0.50	1.5	500	2200	4	Black
2857779	0.25	66 x 0.07	4.8	0.65	0.50	1.7	500	2200	6	Red
2857791	0.25	66 x 0.07	4.8	0.65	0.50	1.7	500	2200	6	Blue
2857808	0.25	66 x 0.07	4.8	0.65	0.50	1.7	500	2200	6	Yellow
2857858	0.50	129 x 0.07	8.3	0.90	0.60	2.1	500	2200	10	Blue
2857836	0.50	129 x 0.07	8.3	0.90	0.60	2.1	500	2200	10	Red