

标记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修改
REVISE

日期
DATE

核准
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B




C

D

E

F

G



材料及电镀

1. 塑件主体: PA66
2. 夹子: 磷青铜, 镀镍
3. 方盒: 黄铜, 镀镍
4. 塑件盖板: PA66
5. 螺丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 8A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐电压: AC1500V\1Min
- 使用线径: 28-16AWG 1.5mm²

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 扭力: 0.2Nm(1.77Lbin)
- 剥线长度: 6-7mm

2	方盒	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	接线端子																														
			料号 PART NO	HC-JXDZKM-3.81-5P																														
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			比列 SCALE	1:1																														
公差参数			单位 UNIT	MM																														
<table border="1"> <tr> <th>Part</th> <th>Dim</th> <th>DimP</th> <th>DimL</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>2-6P</td> <td>±0.10</td> <td>±0.20</td> <td>X.X</td> <td>±0.35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7-12P</td> <td>±0.20</td> <td>±0.30</td> <td>X.XX</td> <td>±0.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13-18P</td> <td>±0.25</td> <td>±0.40</td> <td>X.XXX</td> <td>±0.15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19-24P</td> <td>±0.30</td> <td>±0.50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Part	Dim	DimP	DimL			2-6P	±0.10	±0.20	X.X	±0.35		7-12P	±0.20	±0.30	X.XX	±0.25		13-18P	±0.25	±0.40	X.XXX	±0.15		19-24P	±0.30	±0.50				张数 PART NO	1 OF 1
Part	Dim	DimP	DimL																															
2-6P	±0.10	±0.20	X.X	±0.35																														
7-12P	±0.20	±0.30	X.XX	±0.25																														
13-18P	±0.25	±0.40	X.XXX	±0.15																														
19-24P	±0.30	±0.50																																
			制图 DRAW	AhYe																														
			审核 CHECKED	夏操云																														
			版本 REV	A																														
			批准 APPROVE	赵亮亮																														

